

Lenovo Tab Pen Plus - Aktiver Stylus - Bluetooth

CRU

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	ZG38C05190
EAN/UPC	0197529647936



Beschreibung

Der neue Lenovo Tab Pen Plus mit 4096 Druck- und Neigungserkennungsstufen bietet ultrakurze Latenzzeiten, eine hohe Druckempfindlichkeit und verfügt über eine Handballen- und Neigungserkennung, damit Sie mit höchster Präzision und Reaktionsgeschwindigkeit bequem und mühelos auf dem Bildschirm zeichnen oder Notizen machen können. Mit seinem komplett neuen Design ist der Lenovo Tab Pen Plus für ein natürliches, flüssiges Schreib- und Zeichengefühl konzipiert. Sie können den Lenovo Tab Pen Plus schnell per Bluetooth mit Ihrem Tablet verbinden. Eine Warnfunktion benachrichtigt Sie, wenn die Verbindung unterbrochen wird. Um zu überprüfen, ob der Stift mit Ihrem System kompatibel ist.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo Tab Pen Plus - aktiver Stylus - Bluetooth
Gerätetyp	Aktiver Stylus
Anschlusstechnik	Bluetooth
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	0.913 cm x 0.913 cm x 15.8 cm
Gewicht	14 g
Leistungsmerkmale	Automatische Handballenerkennung, Neigungserkennung
Preistyp	Customer-replaceable Unit (CRU)

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Aktiver Stylus
Breite	0.913 cm
Tiefe	0.913 cm
Höhe	15.8 cm
Gewicht	14 g
	Eingabegerät
Schnittstelle	Bluetooth
Druckbereiche	4096
Leistungsmerkmale	Automatische Handballenerkennung, Neigungserkennung

	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC, SRRC, IC, CB, RoHS, BQB, NCC, PAHS, CEC, DOE, NRCAN, KC, WEEE, REACH, MIC, VCCI, NOM, IFETEL
Preistyp	Customer-replaceable Unit (CRU)
	Batterie
Betriebszeit (bis zu)	35 Stunden
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.