

SanDisk Ultra Flair - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB

USB 3.0

Gruppe	Flash-Speicher
Hersteller	SanDisk
Hersteller Art. Nr.	SDCZ73-128G-G46
EAN/UPC	0619659136710



Beschreibung

Das SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerk ermöglicht ein schnelles Übertragen von Dateien. Weniger Warten beim Übertragen von Dateien und Highspeed USB 3.0 Performance von bis zu 150 MB/s . Bei 15-mal schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten als mit Standard USB 2.0 Laufwerken ist ein Übertragen von Spielfilmen in voller Länge in weniger als 30 Sekunden möglich .Das robuste und schlanke Metallgehäuse kann auch gelegentliche Schläge und Stürze wegstecken. Der Passwortschutz sorgt dafür, dass Ihre privaten Dateien auch privat bleiben . Das SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerk überzeugt nicht nur durch sein modernes Design, sondern sorgt auch für zuverlässigen Schutz Ihrer Dateien.Alle SanDisk -Produkte entsprechen den höchstmöglichen Standards und unterliegen strengen Tests. Deshalb können Sie jederzeit auf die herausragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit von SanDisk-Produkten vertrauen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SanDisk Ultra Flair - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB
Produkttyp	USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp	USB 3.0
Speicherkapazität	128 GB
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit AES
Lokalisierung	Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Software inbegriffen	SanDisk SecureAccess, SanDisk RescuePRO Deluxe
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität	128 GB
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit AES
Lokalisierung	Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
	Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit	Bis zu 150 MB/s
Interfacetyp	USB 3.0

Besonderheiten	Kennwortschutz, Metallgehäuse
	Verschiedenes
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	SanDisk SecureAccess, SanDisk RescuePRO Deluxe
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	13.21 mm
Tiefe	42.42 mm
Höhe	6.6 mm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.