

Lindy Netzwerkadapter - USB-C 3.1 - 10M/100M/1G/2,5 Gigabit Ethernet

Silber

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	43314
EAN/UPC	4002888433143



Beschreibung

2.5 Gigabit-Ethernet-Anbindung ans Netzwerk.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lindy - Netzwerkadapter - USB-C 3.1 - 10M/100M/1G/2,5 Gigabit Ethernet
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB-C 3.1
Ports	10M/100M/1G/2,5 Gigabit Ethernet
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6 cm x 2.2 cm x 1.7 cm
Gewicht	34 g
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5GBase-T
Data Link Protocol	2.5GbE, 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Datenübertragungsrate	2.5 Gbps
Prozessor	RTL8156B
Farbe	Silber
Systemanforderungen	Apple MacOS, Microsoft Windows, Linux

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB-C 3.1
	Netzwerk
Ports	10M/100M/1G/2,5 Gigabit Ethernet
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5GBase-T

Data Link Protocol	2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	2.5 Gbps
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor	RTL8156B
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 2.5Gb Ethernet - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel (integriert) - 27 cm
Kennzeichnung	FCC, RoHS, REACH, POP, CP65
Farbe	Silber
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows, Linux
	Maße und Gewicht
Breite	6 cm
Tiefe	2.2 cm
Höhe	1.7 cm
Gewicht	34 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	13.3 cm
Transporttiefe	14.4 cm
Transportgewicht	38 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.