

SanDisk Ultra Fit - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB

USB 3.1

Gruppe	Flash-Speicher
Hersteller	SanDisk
Hersteller Art. Nr.	SDCZ430-128G-G46
EAN/UPC	0619659163761



Beschreibung

Dieses ultrakompakte, flache Laufwerk kann als externer Zusatzspeicher oder zum superschnellen Verschieben von Mediendateien zwischen Geräten verwendet werden. Ein normal langer Film wird in 40 Sekunden übertragen. Freuen Sie sich über bis zu zehnmal schnellere Schreibgeschwindigkeiten als mit Standard USB 2.0 Flash-Laufwerken und verlassen Sie sich auf einen Speicher, der Sie niemals im Stich lässt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SanDisk Ultra Fit - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB
Produkttyp	USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp	USB 3.1
Speicherkapazität	128 GB
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit AES
Software inbegriffen	SanDisk SecureAccess, SanDisk RescuePRO
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität	128 GB
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit AES
	Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit	Bis zu 130 MB/s
Interfacetyp	USB 3.1
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	SanDisk SecureAccess, SanDisk RescuePRO
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Abmessungen und Gewicht

Breite	14.3 mm
Tiefe	29.8 mm
Höhe	5 mm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.