

Epson ES-C380W - Einzelblatt-Scanner - Duplex - A4/Legal - 600 dpi x 600 dpi - automatischer Dokumenteneinzug (20 Seiten)

bis zu 3500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0 - Wi-Fi(n)

Gruppe	Scanner
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	B11B269401
EAN/UPC	8715946718279



Beschreibung

Durch die U-förmige Papierführung des Scanners kann Papier gescannt werden, ohne die Standfläche des Geräts zu vergrößern. Wechseln Sie in den geraden Papierweg Modus, um Pässe und Broschüren mit einer Dicke von bis zu 5 mm zu scannen. Scannen Sie zu bekannten Cloud-basierten Services wie OneDrive, SharePoint Online und Microsoft Teams. Der geringe Stromverbrauch wirkt sich außerdem positiv auf die Umwelt aus.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson ES-C380W - Einzelblatt-Scanner - Desktop-Gerät - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Gerätetyp	Einzelblatt-Scanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0, Wi-Fi(n)
Lichtquelle	LED
Zusatzfunktionen	An E-Mail scannen, an Ordner scannen, Scannen an FTP, Scan to Network-Datei, Scan to PC, Scannen-an-Drucker, Scan to SharePoint, Scannen an USB
Max. unterstützte Dokumentgröße	215.9 x 5588 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	10-Bit-Grau / 30 Bit (1 Milliarde Farben)
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Max. Dokumentgröße	215.9 mm x 5588 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Reisepass, Plastikkarte, Quittungen, Visitenkarte, Normalpapier, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	20 Seiten
Kapazität	3500 Scanvorgänge/Tag
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V

Systemanforderungen	Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11, Apple MacOS X 10.9.x, Microsoft Windows 11, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.6 cm x 10.4 cm x 12.5 cm
Gewicht	1.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Einzelblatt-Scanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0, Wi-Fi(n)
Zusatzfunktionen	An E-Mail scannen, an Ordner scannen, Scannen an FTP, Scan to Network-Datei, Scan to PC, Scannen-an-Drucker, Scan to SharePoint, Scannen an USB
Max. unterstützte Dokumentgröße	215.9 x 5588 mm
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	10-Bit-Grau
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen)
Farbtiefe	30 Bit (1 Milliarde Farben)
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Scanmodus	Single Pass
Automatisches Duplexing	Ja
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED
Kapazität	3500 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	30 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi 30 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi 60 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi 60 Bilder/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi
Scanner-Merkmale	A3 mit Stitching-Funktion, Auto Deskew, Auto Document Rotation, Leerseitenentfernung, Kantenglättung, Punch Hole Removal, RGB Color Dropout, Text Enhancement, Unsharp Mask, Touchscreen, 2-in-1 Scanning
Scan Dateiformate	JPEG, BMP, Multi-TIFF, PDF, PNG, TIFF
Produktzertifizierungen	ICA, SANE, TWAIN, WIA
	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	215.9 mm x 5588 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Reisepass, Plastikkarte, Quittungen, Visitenkarte, Normalpapier, Postkarte
Details zur unterstützten Dokumentengröße	ADF - bis zu 215.9 x 5588 mm

Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	20 Seiten
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails	USB 2.0
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	10 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	3.3 Watt
Energierverbrauch Sleep	1 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	EPSON Scan 2, Epson Device Admin, EPSON ScanSmart, EPSON Document Capture Pro, Epson Smart Panel
Erforderliches Betriebssystem	Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11, Apple MacOS X 10.9.x, Microsoft Windows 11, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016
	Abmessungen und Gewicht
Breite	29.6 cm
Tiefe	10.4 cm
Höhe	12.5 cm
Gewicht	1.9 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.