

# Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) - 41 mm

Starlight Aluminium - intelligente Uhr mit Sportschleife - weiches - zweilagiges Nylon - Starlight - 64 GB - Wi-Fi - LTE - UWB - Bluetooth - 4G - 32.1 g

Gruppe	Wearables
Hersteller	Apple
Hersteller Art. Nr.	MRHQ3QF/A
EAN/UPC	0195949021718



## Beschreibung

Eine magische Art, deine Apple Watch zu verwenden, ohne den Bildschirm zu berühren. Ein Display, das doppelt so hell ist. Und jetzt eine Kombination aus Gehäuse und Armband, die kohlenstoffneutral ist. Spezielles Apple Silizium macht die Apple Watch Series 9 leistungsfähiger, intuitiver und schneller. Die Dual-Core-CPU hat 5,6 Milliarden Transistoren - 60 Prozent mehr als der S8-Chip. Eine Neural Engine mit vier Kernen verarbeitet Aufgaben des maschinellen Lernens bis zu zwei Mal schneller. Sie ermöglicht eine Reihe von Innovationen, darunter eine neue Geste - Doppeltippen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) - Starlight Aluminium - intelligente Uhr mit Sportschleife - Starlight - 64 GB
Produkttyp	Intelligente Uhr
Hersteller-Modellnummer	A2982
Verfolgungsdaten	Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung des Blutes, Schlafstadien, Menstruationszyklus, ECG, Eisprungphase, mentale Gesundheit
Konnektivität	Wi-Fi, LTE, UWB, Bluetooth 4G
Navigation	Empfänger für GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Anzeige	Retina LTPO OLED 352 x 430 Pixel - Ion-X-Glas - always-on display
Prozessor	Apple S9 SiP
Speicherkapazität	64 GB
Betriebssystem	WatchOS 10
Gehäuse	Rechteckig - 41 mm - 100 % recyceltes Aluminium
Band	Starlight - Sportschleife - weiches, zweilagiges Nylon - austauschbar
Zahlungstechnologie	Apple Pay
Intelligenter Assistent	Siri
Eingang	Touch-Screen, seitliche Taste, Doppeltipp Geste
Benachrichtigungen	Kalender, SMS, E-Mail, Anwendungen, hohe und niedrige Herzfrequenz, unregelmäßiger Rhythmus, Cardiofitness
Merkmale	Sturzerkennung, Notruf SOS, Helligkeit: 2000 nits, unterstützt Familien-Konfiguration, Internationale Notrufe, Unfallerkennung, Geräuschüberwachung, Compass Waypoint,

Schnellladefunktion, präzises Finden von iPhone, Messwert Höhe

Unterstütztes Hostgeräte-OS	iOS
Batterie	Wiederaufladbar Lithium-Ionen
Akkubetriebszeit	Bis zu 18 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35 mm x 10.7 mm x 41 mm
Gewicht	32.1 g
CO2-Fußabdruck	0 Kohlendioxidemissionen in kg
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.15 W/kg (head) 0.36 W/kg (Gliedmaßen)

## Ausführliche Details

### Allgemein

Produkttyp	Intelligente Uhr
Hersteller-Modellnummer	A2982
Unterstütztes Hostgeräte-OS	iOS 17 oder höher
Benachrichtigungen	Kalender, SMS, E-Mail, Anwendungen, hohe und niedrige Herzfrequenz, unregelmäßiger Rhythmus, Cardiofitness
Navigation	Empfänger für GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Verfolgungsdaten	Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung des Blutes, Schlafstadien, Menstruationszyklus, ECG, Eisprungphase, mentale Gesundheit
Zahlungstechnologie	Apple Pay
Audioeingang	Mikrofon
Audioausgang	Lautsprecher
Betriebssystem	WatchOS 10
Bekleidungsstil	Uhren-Stil
Feedback Art	Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige	Ja
Bestimmte Ziele	Ja
Sensoren	Digitaler Kompass, elektrischer Herzfrequenzsensor, Sauerstoffsättigungssensor, optischer Herzfrequenzsensor (3. Generation), Always-on-Höhenmesser, Temperatursensor, High-g Beschleunigungs-sensor, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich
Funktionen	Sturzerkennung, Notruf SOS, Helligkeit: 2000 nits, unterstützt Familien-Konfiguration, Internationale Notrufe, Unfallerkennung, Geräuschüberwachung, Compass Waypoint, Schnellladefunktion, präzises Finden von iPhone, Messwert Höhe

### Mobil

Technologie	WCDMA (UMTS)
Mobil-Breitband-Generation	4G
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Kartentyp	Elektronische SIM-Karte (e-SIM)

	<b>Speicherkapazität</b>
Kapazität	64 GB
	<b>Anzeige</b>
Typ	Retina LTPO OLED - Farbe
Auflösung	352 x 430 Pixel
Schutz	Ion-X-Glas
Always-On-Display (AOD)	Yes
	<b>Konnektivität</b>
3G UMTS-Band	Band 1, Band 2, Band 5, Band 10
4G LTE-Band	Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 7, Band 8, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
Drahtlose Schnittstelle	IEEE 802.11b/g/n, LTE, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3
	<b>Eingabegerät</b>
Typ	Touch-Screen, seitliche Taste, Doppeltipp Geste
	<b>CPU</b>
Hersteller	Apple
Typ	S9 SiP
Funktionen	W3 Apple Funkchip, Ultrabreitband-Chip der 2. Generation, 4-Core Neural Engine
	<b>Batterie</b>
Technologie	Lithium-Ionen
Wiederaufladbare Batterie	Ja
Drahtloses Laden	Ja
Laufzeit (bis zu)	18 Stunden
Laufzeitdetails	Typischer Gebrauch - bis zu 18 Stunde(n) Energiesparmodus - bis zu 36 Stunde(n)
	<b>Elegantes Uhrenetui</b>
Gehäuse Form	Rechteckig
Hüllengröße	41 mm
Krone Art	Digital mit haptischem Feedback
Gehäuse Rückseite	Rückseite aus Saphirglas und Keramik
Gehäusedetails	Starlight Aluminium
	<b>Band</b>
Name	Sportschleife
Austauschbar	Ja
Verschluss-Typ	Klettverschluss
Material	Weiches, zweilagiges Nylon
Farbe	Starlight
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>

Details	Nur Gehäuse: 32.1 g
	<b>Internet der Dinge (IoT)</b>
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Intelligenter Assistent	Siri
Sprachgesteuert	Direkt
	<b>Verschiedenes</b>
Vorinstallierte Software	GymKit
Vibrationsalarm	Ja
Gehäusematerial	100 % recyceltes Aluminium
Schutz	Wasserbeständig, staubresistent, rissbeständig
Kennzeichnung	IP6X, BFR-frei, PVC-free, Beryllium-free, quecksilberfrei, arsenfrei
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.15 W/kg (head) 0.36 W/kg (Gliedmaßen)
Mitgeliefertes Zubehör	Magnetisches Schnellladegerät mit USB-C-Kabel (1 m)
	<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>
CO2-Fußabdruck	0 Kohlendioxidemissionen in kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit	50 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.