

Epson ES-C320W - Einzelblatt-Scanner - Duplex - A4/Legal - 600 dpi x 600 dpi - automatischer Dokumenteneinzug (20 Blätter)

bis zu 3500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0 - Wi-Fi(n)

Gruppe	Scanner
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	B11B270401
EAN/UPC	8715946718286



Beschreibung

Durch die U-förmige Papierführung des Scanners kann Papier gescannt werden, ohne die Standfläche des Geräts zu vergrößern. Wechseln Sie in den geraden Papierweg Modus, um Pässe und Broschüren mit einer Dicke von bis zu 5 mm zu scannen. Die Papierschutztechnologie stellt sicher, dass die Originaldokumente unversehrt bleiben. Der geringe Stromverbrauch wirkt sich außerdem positiv auf die Umwelt aus.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson ES-C320W - Einzelblatt-Scanner - Desktop-Gerät - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Gerätetyp	Einzelblatt-Scanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0, Wi-Fi(n)
Lichtquelle	LED
Zusatzfunktionen	An E-Mail scannen, an Ordner scannen, Scannen an FTP, Scan to Network-Datei, Scan to PC, Scannen-an-Drucker, Scan to SharePoint, Scannen an USB
Max. unterstützte Dokumentgröße	215.9 x 3048 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	10-Bit-Grau / 30 Bit (1 Milliarde Farben)
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Max. Dokumentgröße	215.9 mm x 3048 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Postkarte, Reisepass, Quittungen
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	20 Blätter
Kapazität	3500 Scanvorgänge/Tag
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V

	
Systemanforderungen	Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows 11, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.6 cm x 10.4 cm x 12.5 cm
Gewicht	1.8 kg

Ausführliche Details	
	Allgemein
Typ	Einzelblatt-Scanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0, Wi-Fi(n)
Zusatzfunktionen	An E-Mail scannen, an Ordner scannen, Scannen an FTP, Scan to Network-Datei, Scan to PC, Scannen-an-Drucker, Scan to SharePoint, Scannen an USB
Max. unterstützte Dokumentgröße	215.9 x 3048 mm
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	10-Bit-Grau
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe	30 Bit (1 Milliarde Farben)
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Scanmodus	Single Pass
Automatisches Duplexing	Ja
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED
Kapazität	3500 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	30 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi 30 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi 60 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi 60 Bilder/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi
Scanner-Merkmale	A3 mit Stitching-Funktion, Auto Deskew, Auto Document Rotation, Leerseitenentfernung, Kantenglättung, Punch Hole Removal, RGB Color Dropout, Text Enhancement, Unsharp Mask, 2-in-1 Scanning
Scan Dateiformate	JPEG, BMP, Multi-TIFF, PDF, PNG, TIFF
Produktzertifizierungen	ICA, SANE, TWAIN, WIA
	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	215.9 mm x 3048 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Postkarte, Reisepass, Quittungen
Details zur unterstützten Dokumentengröße	ADF - bis zu 215.9 x 3048 mm

Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	20 Blätter
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails	USB 2.0
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	10 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	3.3 Watt
Energierverbrauch Sleep	1 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Epson Device Admin, EPSON Scan 2, EPSON ScanSmart, EPSON Document Capture Pro, Epson Smart Panel
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows 11, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016
	Abmessungen und Gewicht
Breite	29.6 cm
Tiefe	10.4 cm
Höhe	12.5 cm
Gewicht	1.8 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	23 cm
Transporttiefe	37 cm
Transporthöhe	21.5 cm
Transportgewicht	2.698 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.