

Sony XPERIA 10 VI - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.1" - 2520 x 1080 Pixel (60 Hz)

2 x Rückkamera 48 MP - 8 MP - front camera 8 MP - Schwarz

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Sony
Hersteller Art. Nr.	XQES54EUKCB.GC
EAN/UPC	4589771650646



Beschreibung

Sony XPERIA 10 VI - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.1" - 2520 x 1080 Pixel (60 Hz) - 2 x Rückkamera 48 MP, 8 MP - front camera 8 MP - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sony XPERIA 10 VI - Schwarz - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Anzeige	OLED-Display - 2520 x 1080 Pixel - 15.5 cm (6.1") - (60 Hz) - 21:9 - OLED - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
Arbeitsspeicher	RAM 8 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1.5 TB
Betriebssystem	Android 14
Hauptkamera	48 Megapixel - Exmor RS - Weitwinkelobjektiv 26 mm - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv 16 mm - f/2.2
Vordere Kamera	8 Megapixel f/2.0
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz	Staubgeschützt, wasserbeständig
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	68 mm x 8,3 mm x 155 mm
Gewicht	164 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.