

Sony a6700 MILC Body 27 MP Exmor R CMOS 6192 x 4128 Pixel Schwarz

27 MP - 7,62 cm - 6.192*4.128 - Schwarz

Gruppe	Kameras
Hersteller	Sony
Hersteller Art. Nr.	ILCE6700B.CEC
EAN/UPC	4548736146624



Hauptmerkmale

	Allgemein
Kamera-Typ	MILC Body
Megapixel (ca.)	27 MP
Sensor-Typ	Exmor R CMOS
Maximale Bildauflösung	6192 x 4128 Pixel
ISO-Empfindlichkeit (max)	32000
Kürzeste Verschlusszeit	1/4000 s
WLAN	Ja
HD-Typ	4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung	1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Bildschirmdiagonale	7,62 cm
Touchscreen	Ja
Suchertyp	Elektronisch
Gewicht	410 g
Produktfarbe	Schwarz