

Canon i-SENSYS MF657Cdw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 21 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 21 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	5158C001
EAN/UPC	4549292186024



Beschreibung

Canon i-SENSYS MF657Cdw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 21 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 21 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS MF657Cdw - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	12.7 cm (5")
Originalgröße	128 x 139.7 mm (Min.) - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, glänzendes Papier, Postkarten, farbiges Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	1 Blatt

Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen
Stromversorgung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	45.1 cm x 46 cm x 36 cm
Gewicht	22.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.