

AOC Basic-line U27B3M - B3 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - VA - 300 cd/m² - 3500:1 - HDR10 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	U27B3M
EAN/UPC	4038986181525



Beschreibung

AOC Basic-line U27B3M - B3 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - VA - 300 cd/m² - 3500:1 - HDR10 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Basic-line U27B3M - B3 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3500:1 / 20000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben (8-bit + FRC)
Farbraum	99% DCI-P3 (CIE 1976), 95.2% Adobe RGB (CIE 1931), 106.5% Adobe RGB (CIE 1976), 94.6% DCI-P3 (CIE 1931), 90.9% NTSC (CIE 1931), 108.4% NTSC (CIE 1976), 128.4% sRGB (CIE 1931), 124.3% sRGB (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.4 cm x 22.98 cm x 46 cm

Gewicht	3.79 kg
---------	---------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.