

KALIBRIERGERÄT FÜR DRUCKPUMPEN

PCE-VPP 25



» **Druckbereich: -0.88...25 bar**

» **Genauigkeit:**

» **Medium: Luftdruck**

Dieses Kalibriergerät für Druckpumpen kann Unterdruck/Vakuum und Drücke bis von 16 bis 25 bar (je nach Modell) erzeugen. Für die Referenzmessung des eingestellten Drucks wird ein zusätzliches Manometer benötigt (optional). Mit der Feinregulierung am Ventil kann jeder Kalibrierdruck genau und schnell eingestellt werden. Dieses Kalibriergerät für Druckpumpen ist bestens zur Prüfung von Messmitteln geeignet z.B. zur Prüfung von Manometern und Drucktransmittern. Das Referenzgerät zur genauen Ist Druck Erfassung wird direkt auf die Handpumpe geschraubt.

Spezifikation

Druck

Messbereich -0,88 ... +25 bar

Auflösung 0,01 bar

Allgemeine technische Daten

Messmedium Luft

Betriebsbedingungen 0 ... 40 °C , 5 ... 95 % r. F.

Lagerbedingungen 0 ... 40 °C , 5 ... 95 % r. F.

Abmessungen () mm