

Lüftereinschub, Erweiterungsmodul, 3fach, Kunststoff schwarz

Artikelnummer 26.51.5938
Hersteller apraNET
Hersteller-Art.-Nr. 23-0500-13



- Neues modulares Lüftersystem aus hochfestem Kunststoff
- Erweiterungsmodul mit drei hochwertigen Lüftern
 - Steckbare Erweiterung mittels Aluminium-Lüfterbolzen (im Lieferumfang)
 - Einbau unter dem Dach oder - unter Verwendung eines Einbaukits - im 19"-Rack
 - Spannungsversorgung über einen speziellen Steckkontakt zum Basismodul
 - Hoher Brandschutz durch Verwendung von Kunststoffen der Klasse V-0
 - Abmessungen (H x B x T): 44 x 450 x 140 mm

Technische Daten	
Hersteller	apraNET
Produktgruppe	19"/-10"-Schrankbelüftung
Produkttyp	19"/-10"-Schrankbelüftung
Farbe	schwarz
Anzahl Lüfter	3
Lüfter drehzahl geregelt	ja
Luftmenge (m³/h)	115 / Lüfter
Benötigte Einbauhöhe	1
Lüftermodul	ja
Spannung Lüfter	230 V

RAL-Farbe	RAL 9005 Tiefschwarz
Verpackungshöhe	130 mm
Verpackungsbreite	220 mm
Verpackungstiefe	630 mm
Paketgewicht	2.613 kg