

Epson WorkForce WF-2960DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Letter A (216 x 279 mm)/

/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Letter (Medien) - bis zu 14 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Wi-Fi(n) - LAN

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CK60403
EAN/UPC	8715946702537



Beschreibung

Sie werden überrascht sein, über wie viele praktische Funktionen dieser preiswerte und platzsparende Multifunktions-Tintenstrahldrucker verfügt. Stellen Sie eine einfache Verbindung über Wi-Fi und Wi-Fi Direct her und drucken Sie mit Epson Connect und Apple AirPrint. Dank des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) und des beidseitigen Drucks können Sie Zeit und Druckkosten sparen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce WF-2960DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	3000 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 14 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 7.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	6.1 cm
Originalgröße	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteneinzug	30 Blatt
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja

Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), LAN
AirPrint-fähig	Ja
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 34.7 cm x 23.1 cm
Gewicht	6.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	3000 Seiten
Display-Diagonale	6.1 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	LCD-Display, Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), LAN
AirPrint-fähig	Ja
Drucken	
Düsenkonfiguration	400 Düsen (Schwarz), 128 Düsen (pro Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 14 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 7.5 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,3 pl
Bildverbesserungstechnologie	Variable Sized Droplet Technology
Automatisch beidseitig	Ja
Scannen	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Fax über PC	Ja

Faxfunktionen	
Rundsenden	Ja
Faxabruf (Polling)	Ja
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteneinzug	30 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Letter
Min. Mediengewicht	64 g/m ²
Max. Mediengewicht	300 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International C4 (229 x 324 mm), International C6 (114 x 162 mm), International DL (110 x 220 mm)
Formate für randlose Fotos	100 x 150 mm
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 150 Blatt ADF - 30 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 14 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 7.5 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 6.5 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 4.5 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe Scannen: bis zu 5 ipm (A4) - S/W (200 dpi) Scannen: bis zu 5 ipm (A4) - Farbe (200 dpi)
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 1 x LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct, WEP, AES, TKIP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK, PING
Betriebssystemunterstützung	Apple Mac OS X 10.9.x, macOS 11, MS Windows 7, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2016, MS Windows Vista, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder später, Windows 10, Windows 11, Windows 8
Software inbegriffen	Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Photo+, Epson ScanSmart
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	5.4 Watt

Stromverbrauch im Schlafmodus	1 Watt
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenkartusche (Schwarz) 1 x Tintenkartusche (Cyan) 1 x Tintenkartusche (Magenta) 1 x Tintenkartusche (Gelb)
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
Abmessungen und Gewicht	
Breite	37.5 cm
Tiefe	34.7 cm
Höhe	23.1 cm
Gewicht	6.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	32 cm
Transporttiefe	45 cm
Transporthöhe	41.5 cm
Transportgewicht	8.17 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	39 dBA (in Betrieb)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.