

Cherry KC 200 MX - Tastatur - USB - QWERTZ - Deutsch

Tastenschalter: CHERRY MX2A Brown - weiß - plastikfreie Verpackung

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	G80-3950LIBDE-1
EAN/UPC	4025112111068



Beschreibung

Die CHERRY KC 200 MX-Tastatur wurde entwickelt, um die Bedürfnisse sowohl von professionellen als auch von gelegentlichen Nutzern zu erfüllen. Ihre mechanische Tastaturtechnologie sorgt für ein zufriedenstellendes Tipperlebnis mit präzisem Feedback. Dank der einstellbaren Höhe bietet sie ergonomische Unterstützung, um Überlastungen bei längerem Gebrauch zu vermeiden. Der kabelgebundene USB-Anschluss der Tastatur gewährleistet eine stabile und unterbrechungsfreie Verbindung, die für Spiele und wichtige Aufgaben unerlässlich ist. Spezielle Tasten für den Taschenrechner und die Lautstärkeregelung steigern die Produktivität und ermöglichen schnelle Anpassungen, ohne den Arbeitsablauf zu unterbrechen. Darüber hinaus sorgt die Anti-Ghosting-Funktion dafür, dass jeder Tastenanschlag registriert wird, selbst bei schnellen Schreibvorgängen. Das CHERRY KC 200 MX ist langlebig und erfüllt mehrere Standards wie FCC und BSMI, was es zu einer zuverlässigen Wahl für jedes Setup macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CHERRY KC 200 MX - Tastatur - QWERTZ - Deutsch - weiß Eingabegerät
Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	USB
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout	QWERTZ Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Taschenrechner, Lautstärkeregler, Stummtaste
Numerische Tastatur	Ja
Tastenschaltertyp	CHERRY MX2A Brown
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43 cm x 12.1 cm x 3.9 cm
Gewicht	830 g
Verpackung	Plastikfreie Verpackung

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	USB
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Taschenrechner, Lautstärkeregler, Stummtaste

Lokalisierung und Layout	QWERTZ Deutsch
Tastaturtechnologie	Mechanisch
Tastenschaltertyp	CHERRY MX2A Brown
Anti-Ghosting	Ja
Einstellbare Höhe	Ja
Besonderheiten	Nummernblock
Breite	43 cm
Tiefe	12.1 cm
Höhe	3.9 cm
Gewicht	830 g
Verschiedenes	
Farbe	Weiß
Kabellänge	1.6 m
Kennzeichnung	BSMI, FCC, KCC, China RoHS, CP65, UKCA
Verpackungsdetails	Plastikfreie Verpackung
Wesentliche Lebensdauer	100 Mio. Klicks
Software & Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.