

Epson EcoTank ET-1810 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A4 - 5760 x 1440 dpi - bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/

/bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 100 Blätter - USB - Wi-Fi - Schwarz

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Drucker       |
| Hersteller          | Epson         |
| Hersteller Art. Nr. | C11CJ71401    |
| EAN/UPC             | 8715946684123 |



Beschreibung

Sparen Sie bis zu 90 % an Druckkosten mit den patronenfreien EcoTank Druckern von Epson. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen können die integrierten großvolumigen Tintentanks leicht nachgefüllt werden. Da keine Patronen ersetzt werden müssen und der Drucker flexible Konnektivitätsfunktionen bietet, ist er perfekt für alle geeignet, die hochwertige Ausdrücke zu unglaublich niedrigen Kosten pro Seite suchen.

Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Epson EcoTank ET-1810 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl                                                                                                                                                     |
| Druckertyp                          | Arbeitsplatzdrucker - Tintenstrahl - Farbe                                                                                                                                                                 |
| Anz. an Nutzern                     | 1 - 2 Nutzer                                                                                                                                                                                               |
| Gewicht                             | 2.9 kg                                                                                                                                                                                                     |
| Tintenstrahl-Technologie            | Epson Micro Piezo                                                                                                                                                                                          |
| Nachfüllbarer Behälter              | Ja                                                                                                                                                                                                         |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz                                                                                                                                                                    |
| Mediengrößenklasse                  | A4                                                                                                                                                                                                         |
| Max. Mediengröße                    | A4 (210 x 297 mm)                                                                                                                                                                                          |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 10 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)<br>Bis zu 5 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734)<br>Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w<br>Bis zu 15 Seiten/Min. - Farbe<br>Bis zu 0.45 Min./Seite - Foto - 100 x 150 mm |
| Max. Auflösung (S/W)                | 5760 x 1440 dpi                                                                                                                                                                                            |
| Max. Auflösung (Farbe)              | 5760 x 1440 dpi                                                                                                                                                                                            |
| Max. Auflösung Klasse (S/W)         | 5760 x 1440 dpi                                                                                                                                                                                            |
| Max. Auflösung Klasse (Farbe)       | 5760 x 1440 dpi                                                                                                                                                                                            |
| Schnittstelle                       | USB, Wi-Fi                                                                                                                                                                                                 |
| Medientyp                           | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier                                                                                                                                                                   |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gesamte Medienkapazität                                                            | 100 Blätter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stromversorgung                                                                    | Wechselstrom 100-240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Systemanforderungen                                                                | Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher |
| Farbe                                                                              | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)                                                | 37.5 cm x 34.7 cm x 16.9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Ausführliche Details                 |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemein                            |                                                                                                                                                                                                            |
| Druckertyp                           | Arbeitsplatzdrucker - Tintenstrahl - Farbe                                                                                                                                                                 |
| Anz. an Nutzern                      | 1 - 2 Nutzer                                                                                                                                                                                               |
| Farbe                                | Schwarz                                                                                                                                                                                                    |
| Drucker                              |                                                                                                                                                                                                            |
| Tintenstrahl-Technologie             | Epson Micro Piezo                                                                                                                                                                                          |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben)  | 4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz                                                                                                                                                                    |
| Düsenkonfiguration                   | 180 Düsen (Schwarz), 59 Düsen (pro Farbe)                                                                                                                                                                  |
| Nachfüllbarer Behälter               | Ja                                                                                                                                                                                                         |
| Druckgeschwindigkeit                 | Bis zu 10 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)<br>Bis zu 5 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734)<br>Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w<br>Bis zu 15 Seiten/Min. - Farbe<br>Bis zu 0.45 Min./Seite - Foto - 100 x 150 mm |
| Anschlusstechnik                     | Kabellos                                                                                                                                                                                                   |
| Schnittstelle                        | USB, Wi-Fi                                                                                                                                                                                                 |
| Max. Auflösung (S/W)                 | 5760 x 1440 dpi                                                                                                                                                                                            |
| Max. Auflösung (Farbe)               | 5760 x 1440 dpi                                                                                                                                                                                            |
| Max. Auflösung Klasse (S/W)          | 5760 x 1440 dpi                                                                                                                                                                                            |
| Max. Auflösung Klasse (Farbe)        | 5760 x 1440 dpi                                                                                                                                                                                            |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W     | 10 Sek.                                                                                                                                                                                                    |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 16 Sek.                                                                                                                                                                                                    |
| Medienhandhabung                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Medientyp                            | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier                                                                                                                                                                   |
| Mediengrößenklasse                   | A4                                                                                                                                                                                                         |
| Max. Mediengröße                     | A4 (210 x 297 mm)                                                                                                                                                                                          |
| Mediengrößen                         | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 130 x 200 mm, 200 x 250 mm, 90 x                                                |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Größe der Briefumschläge         | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gesamte Medienkapazität          | 100 Blätter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vorlageneinzug für Medien        | Zufuhrfach: 1 - 100 Blätter - A4 (210 x 297 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ausgabefachkapazität             | 30 Blatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | <b>Netzwerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Wi-Fi Direct, WPA-PSK, WEP, AES, TKIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                  | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verbindungen                     | 1 x USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenbehälter (Schwarz) - bis zu 3600 Seiten<br>1 x Tintenbehälter (Cyan) - bis zu 6500 Seiten<br>1 x Tintenbehälter (Magenta) - bis zu 6500 Seiten<br>1 x Tintenbehälter (Gelb) - bis zu 6500 Seiten                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stromversorgungsgerät            | Stromversorgung - intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Erforderliche Netzspannung       | Wechselstrom 100-240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nötige Frequenz                  | 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leistungsaufnahme im Betrieb     | 12 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stromverbrauch im Standby-Modus  | 3 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Energierverbrauch Sleep          | 0.7 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | <b>Software / Systemanforderungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erforderliches Betriebssystem    | Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher |
|                                  | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Service und Support              | Begrenzte Garantie - 1 Jahr / 30.000 Seiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Breite                           | 37.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tiefe                            | 34.7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Höhe                             | 16.9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gewicht                          | 2.9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Breite (Versand)                 | 41.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tiefe (Versand)                  | 44.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Höhe (Versand)                   | 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Gewicht (Versand)

4.657 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.