

HP Mobile Thin Client mt46 - AMD Ryzen 3 Pro 4450U / 2.5 GHz - AMD PRO - Win 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Value for Thin Clients 64-bit - Radeon Graphics - 8 GB RAM - 128 GB SSD TLC - 35.56 cm (14")

IPS HP SureView Reflect 1920 x 1080 (Full HD) - NFC - Wi-Fi 6 - 4G LTE-A - kbd: Deutsch



Gruppe	Notebooks
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	11D28EA
EAN/UPC	0196337693333

Beschreibung

Statten Sie Ihr Unternehmen mit dem robusten, leistungsstarken und beeindruckenden HP mt46 Mobile Thin Client aus. Dieser Thin Client gehört mit komfortablem Design, zuverlässiger Sicherheit und Verwaltungsfreundlichkeit der Enterprise-Klasse und produktiver Konnektivität ohne jeden Zweifel in die Premium-Klasse.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Mobile Thin Client mt46 - 35.56 cm (14") - Ryzen 3 Pro 4450U - AMD PRO - 8 GB RAM - 128 GB SSD - 4G LTE-A - Deutsch
Produkttyp	Mobiler Thin Client
Betriebssystem	Win 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Value for Thin Clients 64-bit - Englisch/Deutsch
Plattform-Technologie	AMD PRO
Prozessor	AMD Ryzen 3 Pro 4450U / 2.5 GHz, bis zu 3.7 GHz / 4 MB Cache
Arbeitsspeicher	8 GB DDR4 (2 x 4 GB)
Speicherkapazität	128 GB SSD - TLC
Bildschirm	35.56 cm (14") WLED HP SureView Reflect 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz
Grafik	AMD Radeon Graphics
Eingabegerät	Tastatur, "Pointing Stick" Zeigegerät, ClickPad
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Wireless Broadband (WWAN)	4G LTE Advanced
Dienstanbieter	Wartung nicht enthalten
Batterie	3 Zellen - bis zu 14 Stunden

Besonderheiten	Hall-Sensor
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 1.2) and firmware (TPM 2.0), Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.33 cm x 21.45 cm x 1.79 cm
Gewicht	1.347 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Mobiler Thin Client
Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Value for Thin Clients 64-bit Edition - Englisch/Deutsch
	Prozessor / Chipsatz
CPU	AMD Ryzen 3 Pro 4450U / 2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	3.7 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Cache	L3 - 4 MB
Plattform-Technologie	AMD PRO
	Arbeitsspeicher
RAM	8 GB (2 x 4 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher	8 GB
Technologie	DDR4 SDRAM - non-ECC
Geschwindigkeit	3200 MHz
Nenndrehzahl	3200 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze	2
Leere Steckplätze	0
	Speicherkapazität
Hauptspeicher	128 GB SSD M.2 2280 SATA 6Gb/s - TLC-Speicherzellen
	Bildschirm
Typ	35.56 cm (14") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung	WLED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Breitbild	Ja
Helligkeit	1000 cd/m²

Farbraum	72% NTSC
Privacy-Technologie	HP SureView Reflect
Besonderheiten	Umgebungslichtsensor, blendfreie, Panel Self Refresh (PSR)
Tastaturname	HP Premium Collaboration Keyboard
Audio & Video	
Grafikprozessor	AMD Radeon Graphics
Kamera	Ja - HD
Videoauflösungen	720p
Kameramerkmale	Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello
Ton	Stereolautsprecher, 3 Dual-Array-Mikrofone
Audiofunktionen	Ausgang: Bang & Olufsen Audio
Eingang	
Typ	Tastatur, "Pointing Stick" Zeigegerät, ClickPad
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Tastaturlayout	Deutsch
Leistungsmerkmale	Flüssigkeitsbeständig, Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, Präzisions-Touchpad, Glas-ClickPad, Kameraabdeckung, DuraKeys
Kommunikationsformen	
Drahtlos	NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Drahtlos-Controller	Realtek RTL8852AE
Wireless Broadband (WWAN)	
Generierung	4G
Technologie	LTE Advanced
Controller	Intel XMM 7360
Max. Übertragungsrate	450 Mbps
Dienstanbieter	Wartung nicht enthalten
Navigation	
Empfänger	A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou
Batterie	
Technologie	3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität	53 Wh
Betriebszeit	Bis zu 14 Stunden
AC-Adapter	
Eingang	Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang	65 Watt, 19.5 V, 11 A
Verbindungen & Erweiterung	
Steckplatz	1 x Nano-SIM-Karte (1 frei)
Schnittstellendetails	2 x USB-C 3.1 Gen 2 (Alternate Mode) USB 3.1 Gen 1

	USB 3.1 Gen 1 (Laden) HDMI Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
	Software
Software inbegriffen	HP Device Manager, HP Hotkey Support, Windows Defender, HP BIOS Config Utility, HP ThinUpdate, Native Miracast, HP Connection Optimizer, HP Fingerprint Sensor, HP BIOSphere Gen5, HP Noise Cancellation Software, HP Sure Start Gen6
	Verschiedenes
Integrierte Optionen	Hall-Sensor
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 1.2) and firmware (TPM 2.0), Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Leistungsmerkmale	Passwort für Stromeinschaltung, Setup Password, BIOS Absolute Persistence, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, BIOS-Update über Netzwerk, HP Secure Erase, MIL-STD-810H getestet
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Zubehör im Lieferumfang	HP 65 Watt Smart nPFC AC-Adapter
Kennzeichnung	CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CIT, RCM, halogenarm, ICCP, AUS/NZ
Lokalisation	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
	Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.33 cm x 21.45 cm x 1.79 cm
Gewicht	1.347 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	-
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)	40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)	200 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)	0.75 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)	1.5 g @ RMS (random)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.