



Makita DHP485RTJ - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 50 N·m - 18 V

Produktbeschreibung	Makita DHP485RTJ - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Produkttyp	Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 500 / 0 - 1900 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	50 N·m
Max. Drehmoment (weich)	27 N·m
Batterietyp	18 V - Lithium-Ionen

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.