



Makita DLM382PM2 - Rasenmäher - schnurlos - 18 V - 4 Ah - 2 Akkus - 3700 1/min - 38 cm - 16.9 kg

Produktbeschreibung	Makita DLM382PM2 - Rasenmäher - elektrisch - schnurlos
Produkttyp	Rasenmäher - elektrisch - schnurlos
Batterie	2 x 18 V - Lithium-Ionen - 4 Ah
Laufzeit (max.)	35 min
Geschwindigkeit	3700 1/min
Auswurfmodi	Mulchen, Auffangvorrichtung
Schneidehöhe	20-75 mm
Schneidebreite	38 cm
Behälterkapazität	40 L
Einstellbare Schnitthöhe	Ja, 13 Stufen
Abmessung	45 cm x 141 cm x 101 cm
Gewicht	16.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.