Epson Perfection V39II - Flachbettscanner - Contact Image Sensor (CIS)

A4/Letter - 4800 dpi x 4800 dpi - USB 2.0



Gruppe	Scanner
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	B11B268401
EAN/UPC	8715946715308

Beschreibung

Dieser benutzerfreundliche Scanner erhält seinen Strom über ein USB-Kabel und besitzt ein schlankes und platzsparendes Design. Mit seinem integrierten Ständer lässt sich der Scanner sowohl flach als auch seitlich verwenden, um auf dem Schreibtisch Platz zu sparen. Mit 4.800 dpi und hohen Scangeschwindigkeiten liefert der V39II schnell hochwertige Ergebnisse. Sie können Ihre Fotos und Dokumente einfach online speichern und teilen, indem Sie sie in die Cloud oder direkt auf Facebook und Picasa scannen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson Perfection V39II - Flachbettscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0
Gerätetyp	Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Lichtquelle	Weiße LED
Zusatzfunktionen	Scannen-an-Cloud
Max. unterstützte Dokumentgröße	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)/Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	4800 dpi x 4800 dpi
Max. Dokumentgröße	216 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Manuell
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista, Windows 10, Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.6.8, Apple MacOS X 10.8.x, Apple MacOS X 10.9.x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.9 cm x 36.4 cm x 3.9 cm
Gewicht	1.5 kg

Ausführliche Details

© 2025 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

	Allgemein
Typ	Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Zusatzfunktionen	Scannen-an-Cloud
Max. unterstützte Dokumentgröße	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)/Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	4800 dpi x 4800 dpi
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Typ der Lampe/Lichtquelle	Weiße LED
Funktionen der Tasten im Bedienfeld	Kopie, PDF, senden an, Start
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	10 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi 10 Sek./Scan - Farbe - A4 - 300 dpi 12 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A4 - 600 dpi 29 Sek./Scan - Farbe - A4 - 600 dpi
Scanner-Merkmale	Backlight Correction, automatische Bild-Segmentierung, RGB Color Dropout, Text Enhancement
Produktzertifizierungen	ICA, TWAIN
	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	216 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Manuell
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails	USB 2.0
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
	Stromversorgung
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	2.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.1 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	EPSON Easy Photo Scan, EPSON Document Capture for Mac, EPSON Document Capture Pro, EPSON Copy Utility, EPSON ScanSmart
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista, Windows 10, Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.6.8, Apple MacOS X 10.8.x, Apple MacOS X 10.9.x

© 2025 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

	Abmessungen und Gewicht
Breite	24.9 cm
Tiefe	36.4 cm
Höhe	3.9 cm
Gewicht	1.5 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	9 cm
Transporttiefe	44 cm
Transporthöhe	31 cm
Transportgewicht	1.884 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.