

Intenso TOP - 256 GB SSD - intern - M.2 2280

SATA 6Gb/s

Gruppe	SSDs
Hersteller	Intenso
Hersteller Art. Nr.	3832440
EAN/UPC	4034303025886



Beschreibung

Die m.2 SSD SATA III Top Performance ist ideal, um ihren Computer oder ihr Notebook im Handumdrehen aufzurüsten. Dank SATA III mit 6 Gbps können Computer oder Netbooks in weniger als 20 Sekunden hochgefahren werden. Zugriffszeiten und Bearbeitungsprozesse werden aufgrund der herausragenden Transferraten extrem verkürzt. Ob im alltäglichen Gebrauch oder beim Gaming, die m.2 SSD verbessert die Schnelligkeit und Effizienz ihrer Geräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intenso TOP - Solid-State-Disk - 256 GB - SATA 6Gb/s
Typ	Solid-State-Disk - intern
Kapazität	256 GB
Formfaktor	M.2 2280
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Merkmale	Stoßfest, TRIM-Unterstützung, S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22 mm x 80 mm x 4 mm
Gewicht	50 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Solid-State-Disk - intern
Kapazität	256 GB
Formfaktor	M.2 2280
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Merkmale	Stoßfest, TRIM-Unterstützung, S.M.A.R.T.
Breite	22 mm
Tiefe	80 mm
Höhe	4 mm
Gewicht	50 g

	Leistung
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	520 MBps (lesen)/ 400 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read	133120 IOPS
4 KB Random Write	102400 IOPS
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld	M.2 2280
	Umgebungsbedingungen
Schocktoleranz (in Betrieb)	1500 g @ 0,5 ms
Geräuschentwicklung	0 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.