Intenso Top Performance - SSD - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm)

SATA 6Gb/s



Gruppe	SSDs
Hersteller	Intenso
Hersteller Art. Nr.	3812460
EAN/UPC	4034303028719

Beschreibung

Die SSD SATA III Top Performance bietet Schnelligkeit und Effizienz für den alltäglichen Gebrauch zu Hause als auch für ausgiebiges Gaming. Durch ihre herausragenden Transferraten werden Zugriffszeiten und Bearbeitungsprozesse extrem verkürzt. Die SSD mit SATA III Schnittstelle basiert auf Flash und ist daher stoßunempfindlich und geräuschlos. Da keine beweglichen Teile verbaut sind, können Erschütterungen der SSD nichts anhaben. Mit ihrer Größe von 2,5 Zoll lassen sich Notebooks und PCs mit der SSD Top Performance problemlos aufrüsten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intenso Top Performance - SSD - 1 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Solid State Drive - intern
Kapazität	1 TB
NAND-Flash-Speichertyp	Single-Level Cell (SLC)
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Merkmale	Advanced 3D NAND Technology, stoßfest, TRIM-Unterstützung, S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	70 mm x 100 mm x 7 mm
Gewicht	83 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Solid State Drive - intern
Kapazität	1 TB
NAND-Flash-Speichertyp	Single-Level Cell (SLC)
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Merkmale	Advanced 3D NAND Technology, stoßfest, TRIM-Unterstützung, S.M.A.R.T.
Breite	70 mm
Tiefe	100 mm

© 2025 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

Höhe	7 mm
Gewicht	83 g
	Leistung
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	520 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read	133120 IOPS
4 KB Random Write	128000 IOPS
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld	2.5" (6.4 cm)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.