

AKKU LÖTKOLBEN

PCE-ESI 100



- » **Akku Lötkolben 8 W**
- » **Aufheizzeit: ca. 20 s**
- » **2 integrierte LEDs**
- » **Temperatur: ca. 480 °C**
- » **ergonomisches Design**
- » **Betriebsdauer ca. 1 h**
- » **1800 mAh Lithium Akku**

Der Akku Lötkolben mit 8 Watt Leistung überzeugt durch seine schnelle Aufheizzeit von ca. 20 Sekunden und erreicht Temperaturen von bis zu 480°C – ideal für präzise Lötarbeiten unterwegs oder an schwer zugänglichen Stellen. Dank ergonomischem Design liegt der Akku Lötkolben angenehm in der Hand und ermöglicht komfortables Arbeiten.

Mit einer Betriebsdauer von ca. 1 Stunde und einem leistungsstarken 1800mAh Lithium-Akku ist der Akku Lötkolben der perfekte Begleiter für mobile Einsätze. Die integrierte Akkustandanzeige sorgt dafür, dass der Ladezustand stets im Blick bleibt. Zwei integrierte LEDs sorgen zusätzlich für optimale Ausleuchtung der Lötstelle. Die Ladezeit beträgt nur etwa 1,5 Stunden – so ist der Akku Lötkolben schnell wieder einsatzbereit.

Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Schnittstelle	USB-C
Aufwärmzeit	20 s
Betriebsdauer	1 h
Ladedauer	1,5 h
Temperaturbereich	0 ... 480 °C
Leistung	8 W
Schutzklasse (Gerät)	IP30
Spannungsversorgung	5 V DC
Akku/Batterie	1 x 3,7 V intern , Lithium-Ionen Akku
Kapazität	1800 mAh
Betriebsbedingungen	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	207 x 33 x 26 mm
Gewicht	108 g