

D-Link DAP-X30600U - Accesspoint - Outdoor - 1GbE, 2.5GbE

Wi-Fi 6 - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz - 5 GHz - Wand-/Stabmontage

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	D-Link
Hersteller Art. Nr.	DAP-X3060OU
EAN/UPC	0790069473586



Beschreibung

D-Link DAP-X3060OU - Accesspoint - Outdoor - 1GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - Wand-/Stabmontage

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link DAP-X3060OU - Accesspoint - Outdoor - Wi-Fi 6
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Wand-/Stabmontage - außen
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbit/s Channel-Bandbreite: 160 MHz
Kapazität	Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 16 SSIDs pro Radio: 8
Zubehör im Lieferumfang	Stangen-/Wandhalterungs-Kit
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.7 cm x 5 cm x 24 cm
Gewicht	612.4 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Außen
Breite	27.7 cm
Tiefe	5 cm
Höhe	24 cm

Gewicht	612.4 g
	Netzwerk
Formfaktor	Wand-/Stabmontage
Anschlusstechnik	Kabellos
Leitungskodierformat	OFDMA
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Spread-Spectrum-Methode	OFDMA
Netzwerk/Transportprotokoll	HTTP
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbit/s Channel-Bandbreite: 160 MHz
Kapazität	Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 16 SSIDs pro Radio: 8
WLAN-Rating	AX3000
Statusanzeiger	Stromversorgung, Status
Leistungsmerkmale	WDS-Zugangspunkt, Captive Portal, staubgeschützt, wasserfest, verwaltbar, Bandsteuerung, 802.1x-Authentifizierung, POP3-Proxy, AD-Domäne, Reset-Taste, Energy-Efficient Ethernet (EEE), SSID-Broadcast, Access Control List (ACL) Support, RADIUS Server
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, SSL
Authentifizierungsmethode	RADIUS, LDAP, Radio Service Set ID (SSID)
Produktzertifizierungen	Wi-Fi CERTIFIED 6, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	4
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1/2.5GBase-T (PoE+) - RJ-45 1 x Konsole - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Stangen-/Wandhalterungs-Kit
MTBF	30,000 Stunden
Kennzeichnung	IP68, FCC, IEC 60601-1-2, UL
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.