

Lenovo IdeaCentre Mini 01IRH8 90W2 - Mini - Core i5 13420H

RAM 16 GB - SSD 1 TB - NVMe - UHD Graphics - 1GbE - 2.5GbE - Bluetooth 5.2 - Wi-Fi 6 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax - Bluetooth 5.2 - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Cloud Gray

Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	90W2007GGF
EAN/UPC	0198154595258



Beschreibung

Das Lenovo IdeaCentre Mini 01IRH8 definiert mit seinem ultraschlanken Formfaktor das kompakte Computing neu und bietet eine leistungsstarke und dennoch platzsparende Desktop-Lösung. Es wurde sowohl für Produktivität als auch für Unterhaltung entwickelt und verfügt über einen 12-Core Intel Core i5-Prozessor und schnellen DDR4-Speicher, der reibungsloses Multitasking und effiziente Leistung gewährleistet. Erweiterte Anschlussmöglichkeiten, einschließlich Thunderbolt 3 und USB-C, ermöglichen eine einfache Erweiterung und Anbindung von Peripheriegeräten, während die Intel Iris Xe-Grafik bis zu drei Monitore für ein beeindruckendes visuelles Erlebnis unterstützt. Darüber hinaus zeigt die ENERGY STAR 8.0-Zertifizierung das Engagement von Lenovo für Energieeffizienz und macht ihn zur idealen Wahl für umweltbewusste Nutzer, die einen leistungsstarken Desktop suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo IdeaCentre Mini 01IRH8 - Mini - Core i5 13420H - 16 GB - SSD 1 TB
Typ	Personal-Computer - Mini
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor	Intel Core i5 (13. Gen.) 13420H (bis zu 4.6 GHz, (8 Kerne)
Cache-Speicher	12 MB
Cache pro Prozessor	12 MB
RAM	16 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Festplatte	SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics Shared Video Memory (UMA)
Netzwerk	1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Farbe	Cloud Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.14 cm x 19.5 cm x 3.9 cm
Gewicht	1.8 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Desktops 9, ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Personal-Computer
Formfaktor des Produktes	Mini
Integrierte Peripheriegeräte	2 Standard-Systemlüfter
Integrierte Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe	Cloud Gray
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Core i5 (13. Gen.) 13420H
Max. Turbo-Taktfrequenz	4.6 GHz (P-Kern) / 3.4 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne	8 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
	Cache-Speicher
Installierte Größe	12 MB
Cache pro Prozessor	12 MB
	RAM
Installierte Anzahl	16 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Technologie	DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit	3200 MT/s
Bewertete Speichergeschwindigkeit	1600 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Steckplatz	2 (Gesamt) / 0 (frei)
Leistungsmerkmale	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale	2 x 8 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	SSD - M.2 2280
Kapazität	1 x 1 TB
Schnittstellen Typ	PCI Express 4.0 x4
Merkmale	NVM Express (NVMe) NVM Express (NVMe)
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller

Grafikprozessor	Intel UHD Graphics Shared Video Memory (UMA)
	Audioausgang
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	Eingabegerät
Typ	Keine Tastatur, keine Maus
	Netzwerk
Ethernet-Controller	Realtek RTL8125BGS
Wireless LAN unterstützt	Ja
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Leistungsmerkmale	Dual Stream (2x2)
	Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz	2 M.2 Card (für SSD) 1 M.2 Card (für WLAN)
Schnittstellen	1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 Front) 3 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten) 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Front) 1 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (1 hinten) (Datenübertragung, Display) 1 x USB 2.0 (1 hinten) 1 x HDMI (1 hinten) (TMDS-kompatibel) 1 x DisplayPort 1.4 (1 hinten) 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 hinten)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Ständer
Kennzeichnung	RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	150 Watt
Effizienz	92%
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Desktops 9
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return
	Abmessungen und Gewicht
Breite	19.14 cm

Tiefe	19.5 cm
Höhe	3.9 cm
Gewicht	1.8 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.