



Installationskabel "UC HOME" Kat. 7, S/FTP, simplex

Wenn's mal wieder eng ist - Kabellösung für maximale Performance auf minimalem Raum

- simplex: 4 x 2 Adern AWG26
- 600 MHz maximale Übertragungsfrequenz
- Leiter: Kupferdraht AWG26; Kupferdraht 0,4 mm
- Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Durchmesser 1,0 mm (+/- 0,05)
- Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- Abschirmung der Einzelpaare: Aluminiumbeschichtete Kunststoff-Verbundhülle
- Gesamtschirmung: verzinnertes Kupfergeflecht
- Außenmantel: halogenfrei, flammhemmend LSHF nach IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034
- Außendurchmesser: 5,8 mm
- Kabel entspricht IEC 61156-6, ISO/IEC 11801 2nd, EN 50173-4, EN 50288-4-2
- 100 m Ausführung auf einem Ring, 350 m in einer Box

"UC HOME" Installationskabel Kat. 7 im Vergleich mit einem herkömmlichen Kat. 7 Kabel:

- 20% Platzersparnis
- 47% geringeres Gewicht
- 30% kleinerer Biegeradius

Anwendungsbeispiele:

- für die Erweiterung einer bestehenden Heimverkabelung
- für Nachinstallation in bereits gelegten Leerrohren
- wenn kleinste Biegeradien realisiert werden müssen
- geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Datensignalen



Installationskabel "UC HOME" Kat. 7, 350 m in Box

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Installationskabel "UC HOME"	Kat.7	S/FTP	weiß		100 m	E	60032039	11193880
		S/FTP	weiß		350 m	E	60026455	11193881