


Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici

	Parametro	Parametro o valore e precisione			Unità
1.	Nome o marchio del fornitore.	Hisense			
	Indirizzo del fornitore.	Hisense-Public contact, Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia			
2.	Identificativo del modello	55DM66D			
3.	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)	G			
4.	Potenza assorbita in modo acceso in SDR	170			W
5.	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica ampia (HDR)	G			
6.	Potenza assorbita in modo acceso in HDR, se pertinente	170			W
7.	Potenza assorbita in modo spento, se applicabile	0,0			W
8.	Potenza assorbita in modo stand-by, se applicabile	0,3			W
9.	Potenza assorbita in modo stand-by in rete, se applicabile	0,7			W
10.	Tipo di display elettronico	Segnaletica			
11.	Rapporto dimensioni	16	:	9	
12.	Risoluzione dello schermo	3 840	x	2 160	pixels
13.	Diagonale dello schermo	139,0			cm
14.	Diagonale dello schermo	55			pollici
15.	Superficie visibile dello schermo	82,3			dm²
16.	Tecnologia del pannello	LED LCD			
17.	Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile	Sì			
18.	Sensore di riconoscimento vocale disponibile	No			
19.	Sensore di rilevamento di presenza disponibile	No			
20.	Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine (predefinito)	60			Hz
21.	Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato)	9			Anni
22.	Disponibilità minima garantita dei pezzi di ricambio (dalla data di fine immissione sul mercato)	8			Anni
23.	Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto	9			Anni
	Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore	8			Anni
24.	Tipo di alimentatore	Interno			
25.	Alimentatore esterno (non standardizzato e incluso nell'imballaggio del prodotto)				
	i	-			

	<i>ii</i>	Tensione d'ingresso	-	V
	<i>iii</i>	Tensione di uscita	-	V
26.	Alimentatore esterno standardizzato (o alimentatore esterno adatto se non incluso nell'imballaggio del prodotto)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Tensione di uscita necessaria	-	V
	<i>iii</i>	Intensità di corrente necessaria (minima)	-	A
	<i>iv</i>	Frequenza di corrente necessaria	-	Hz

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 27/09/2023



Numero di registrazione EPREL: 1666339

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1666339>

Fornitore: Gorenje gospodinjski aparati d.o.o. (Fabbricante)

Sito web:

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: Hisense-Public contact

Sito web:

E-mail: eprel@hisense.com

Telefono: +38638997000

Indirizzo:

Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia