

ROLINE USB Charger, schlank, mit klappbarem Euro-Stecker, 65W

Artikelnummer	19.11.1058
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	19.11.1058
EAN (Einzelstück)	7630049635326



Ladegerät für mobile Geräte, z.B. Smartphones oder Tablets, mit USB-Ports (2x Typ C, 1x Typ A) - dank schlankem Design und klappbarem Euro-Stecker ideal zum Mitnehmen.

- Schlankes Design
- Platzsparend durch klappbaren Euro-(2Pin-)Stecker
- Einfache Handhabung zu Hause oder unterwegs
- Drei USB-Ausgänge: 2x Typ-C-Buchse, 1x Typ-A-Buchse
- Eingangsspannung: 100 - 240V AC, 50 - 60Hz, 1,5A
- Ausgangsleistung: max. 65W

verteilt je nach Nutzung:

- 1x C: max. 65W; 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3,25A
- 1x A: max. 18W; 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A
- C1 + (C2 oder A): 45W + 18W
- C1 + (C2 und A): 45W + 15W
- C2 + A: 15W

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Spannungswandler
Produkttyp	USB Ladegerät
Farbe	weiß

Eingang	100-240 VAC
Ausgang	5V3A, 9V2A, 9V3A, 12V1,5A, 12V3A, 15V3A, 20V3,25A
Leistung	65 W
Abmessungen (HxBxT)	80 x 42 x 30 mm
Eingangs-Anschluss	Euroflachstecker
Ausgangs-Anschluss	1 x USB Typ C Buchse
Regionale Verwendung	Europa außer Irland, Malta, Zypern, Vereinigtes Königreich
Netzanschluss	Eurostecker, Typ-C
Höhe	16 mm
Breite	59 mm
Tiefe	103.6 mm
Gewicht	151 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	100 mm
Verpackungstiefe	180 mm
Paketgewicht	2 kg