

ROLINE USB Charger mit C5/C6 Anschluss, 1x USB-C, 100 W

Artikelnummer	19.11.1059
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	19.11.1059
EAN (Einzelstück)	7630049635623



Perfekt für unterwegs zum Aufladen oder als Spannungsversorgung von USB-C Geräten weltweit. Einfach Stromkabel mit C5 Kupplung und länderspezifischem Anschluss in den C6 Stecker des USB-Ladegerätes stecken.

- Zum Laden oder zur Stromversorgung von Geräten mit USB Typ-C-Buchse wie MacBooks, Ultrabooks, Notebooks, Laptops, NUCs, Tablets oder Smartphones
- Perfekt für unterwegs: einfach ein beliebiges Stromnetzkabel mit C5 Kupplung und länderspezifischem Anschluss verwenden
- Unterstützt USB PD (Power Delivery) Funktion am Typ-C-Ausgang
- Schutz: Strom- / Kurzschluss- / Überspannungsschutz
- Kompaktes Design, schwarzes Gehäuse und Kabel
- Eingang: 100 - 240V AC, 50-60Hz, bis 1,5A
- Ausgang USB-C PD (Power Delivery): 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 5A, max. 100W
- Ausgang PPS (Programmable Power Supply): 5-16V 3A, 5-11V 5A

Hinweis: Das Netzkabel ist nicht im Lieferumfang des Adapters enthalten. Wir empfehlen Ihnen die Artikelnummer 19.08.1028.

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Spannungswandler
Produkttyp	USB Ladegerät

Farbe	schwarz
Eingang	100-240 VAC
Ausgang	5V DC; 9 V DC; 12 V DC; 15 V DC; 20 V DC
Leistung	100W
Abmessungen (HxBxT)	33 x 50 x 127 mm
Eingangs-Anschluss	C5/C6
Ausgangs-Anschluss	1x USB Typ C PD (PowerDelivery)
Unterstützte Ladetechnologie	USB-PD - USB Power Delivery
Regionale Verwendung	Ohne Einschränkung
Höhe	33 mm
Breite	50 mm
Tiefe	127 mm
Gewicht	305 g
Verpackungshöhe	50 mm
Verpackungsbreite	120 mm
Verpackungstiefe	230 mm
Paketgewicht	0.033 kg