

ROLINE Tragschienenadapter für Keystone Module, inkl. Cat.6A Keystone, geschirmt, 45°

Artikelnummer	26.11.0379
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	26.11.0379
EAN (Einzelstück)	7630049635692



Keystone-Halterung inklusive geschirmtem Cat.6A Keystone, zur Montage auf Tragschiene / Hutschiene

- Kabeleinführung 45° von oben oder unten, Anschlussrichtung 45° nach unten
- Halterung mit integrierter Staubschutzkappe
- Mit Schirmplatte (Erdung)
- Keystones mit aufgedruckter Farbcodierung gemäß EIA / TIA 568
- Anschluss der Kabel an die Keystones erfolgt werkzeuglos - die Kabeladern werden einfach in die Führungen gelegt; das Modul wird geschlossen und zusammengedrückt - fertig ist der Anschluss
- Für Kabel mit Außendurchmesser von 5,0 – 8,0 mm
- Geeignet für Kabel mit 26 AWG (0,40 mm) – 22 AWG (0,65 mm)
- Abmessungen Keystone-Halterung: 78,25 x 17,7 x 63,9 mm
- Abmessungen Keystone: 21,5 x 14,7 x 34,5 mm

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Anschluss technik TP
Produkttyp	Tragschienenadapter
Farbe	grau

Lieferumfang	DIN-Rail-Keystone-Halterung, Keystone, Installationsanleitung, Kabelbinder
Schirmungstyp	geschirmt
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Anzahl Ports	1
Belegung	EIA/TIA 568A & 568B
Material (Gehäuse)	ABS + Zinklegierung
Steckrichtung	45°-Neigung
Abmessungen (HxBxT)	Keystone-Halterung: 78,25 x 17,7 x 63,9 mm, Keystone: 21,5 x 14,7 x 34,5 mm
Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	70 °C
Höhe	78.25 mm
Breite	17.7 mm
Tiefe	63.9 mm
Gewicht	36.5 g
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	60 mm
Verpackungstiefe	60 mm
Paketgewicht	0.05 kg