

# ROLINE 3-in-1 Induktions-Ladestation, faltbar, für Samsung

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 19.11.1008    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 19.11.1008    |
| EAN (Einzelstück)   | 7630049635999 |



**Faltbare 3-in-1 Induktionsladestation (Qi) für Samsung-Geräte. Ermöglicht es Ihnen, Ihr Smartphone, Ihre Smartwatch und Ihre Kopfhörer gleichzeitig aufzuladen.**

- Lädt ein Smartphone, eine Samsung Smartwatch und Ohrhörer gleichzeitig
- Plug & Play - Kein Treiber notwendig
- Platzsparend faltbar - idealt zum Einsatz unterwegs
- Smartphone kann auch im gefalteten Zustand geladen werden
- Farbe: dunkelgrau

## Qi wireless charging:

Qi ist ein Schnittstellenstandard für induktive Energieübertragung (wireless charging) des "Wireless Power Consortium". Zum induktiven Aufladen werden zwei Geräte benötigt, ein Empfänger (ein Smartphone z.B.) und ein Sender (Ladestation). Die Stromübertragung findet über Spulen statt, die ein Magnetfeld erzeugen. Über dieses Magnetfeld kann das Smartphone Energie aufnehmen und dadurch den integrierten Akku aufladen.

| Technische Daten |                  |
|------------------|------------------|
| Hersteller       | ROLINE           |
| Produktgruppe    | Mobiles Zubehör  |
| Produkttyp       | Wireless Charger |
| Farbe            | grau             |

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Lieferumfang                 | Ladestation, USB-Ladekabel (1m), Bedienungsanleitung |
| Unterstützte Ladetechnologie | Qi Wireless Charging<br>MagSafe                      |
| Ladeleistung maximal         | 15 W                                                 |
| Kabellänge                   | 1 m                                                  |
| Technische Besonderheiten    | Eingangsspannung: 5VDC, 3A; 9VDC, 2.2A               |
| Höhe                         | 56 mm                                                |
| Breite                       | 34 mm                                                |
| Tiefe                        | 27 mm                                                |
| Gewicht                      | 249 g                                                |
| Verpackungshöhe              | 150 mm                                               |
| Verpackungsbreite            | 180 mm                                               |
| Verpackungstiefe             | 190 mm                                               |
| Paketgewicht                 | 2.75 kg                                              |