

ROLINE USB Split-Ladekabel, bis 60W + Ladepad (bis 15W), für Apple-Geräte, Typ C - C, schwarz / gold, 1,2 m

Artikelnummer	11.02.8342
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	11.02.8342
EAN (Einzelstück)	7630049636033



Mit diesem ROLINE USB Split-Ladekabel können Sie ein USB-Typ-C-Gerät, wie z. B. ein Notebook, Smartphone oder Tablet, über den USB-Typ-C-Anschluss und eine Smartwatch über das Ladepad gleichzeitig laden.

- USB Split-Ladekabel ermöglicht das gleichzeitige Laden eines USB-Typ-C-Geräts und einer Smartwatch.
- Unterstützt bis zu 60W
- Vollständig abgeschirmtes Kabel mit strapazierfähigem, geflochtenem, flexiblem Mantel
- Wir empfehlen die Verwendung mit einem USB-Wandladegerät
- Induktive Ladefunktion am Pad
- Starker magnetischer Halt ermöglicht ein problemloses Aufladen kompatibler Geräte
- Bequem und verknotungsfrei
- Anschlüsse: 1x USB Typ C / 1x USB Typ C + 1x Induktions-Ladepad
- Länge: 1,2m (0,9 m + 0,3 m)

Hinweis: Abbildung ähnlich

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	USB 2.0 Ladekabel
Farbe	schwarz / gold
Länge	1.2 m
Anschlüsse	USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)	schwarz
Anwendungsbereich	extern
Unterstützte Ladetechnologie	USB-PD - USB Power Delivery
Leistung (max.)	60 W
Kabelschirmung	geschirmt
Handverriegelungsschrauben	nein
Gewicht	46 g
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	80 mm
Verpackungstiefe	80 mm
Paketgewicht	0.04 kg