

Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G5 - G50SF da 27" QHD Flat



Marchio : Samsung

Famiglia del prodotto:
Odyssey

Codice prodotto:
LS27FG502SUXEN

Nome del prodotto : Monitor
Gaming Odyssey OLED G5 -
G50SF da 27" QHD Flat

LS27FG502SUXEN

Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G5 - G50SF da 27" QHD Flat. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Montaggio standard VESA *	✓
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia HD *	Quad HD	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Blocco cavo *	✓
Tecnologia display *	OLED	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tipo di pannello *	OLED	Regolazione altezza *	✗
Retroilluminazione a LED	✗	Inclinazione regolabile	✓
Touch screen *	✗	Inclinazione	-2 - 15°
Luminosità del display (tipica)	200 cd/m²	On Screen Display (OSD)	✓
Luminosità del display (min)	190 cd/m²	Gestione energetica	
Tempo di risposta *	0,03 ms	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Forma dello schermo *	Piatto	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	28 kWh
Rapporto di contrasto *	1000000:1	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	72 kWh
Tempo massimo di refresh *	180 Hz	Consumi *	28 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo energetico (max)	78 W
Colori del display *	1 miliardo di colori	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensione visibile, orizzontale	59 cm	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm	Tipo alimentazione	Esterno
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68 cm	Scala di efficienza energetica	Da A a G
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Condizioni ambientali	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 40 °C
Gamma di colori	99%	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Prestazione		Dimensioni e peso	
NVIDIA G-SYNC *	✓	Larghezza (con supporto)	609,9 mm
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible	Profondità (con supporto)	234,5 mm
AMD FreeSync *	✓	Altezza (con supporto)	463,8 mm
Tipo FreeSync AMD	FreeSync	Peso (con supporto)	3,3 kg
Tecnologia flicker-free	✓	Larghezza (senza supporto)	609,9 mm
Caratteristiche del gioco	Super Arena Gaming UX	Profondità (senza supporto)	57 mm
Multimediale		Altezza(senza supporto)	359,3 mm
Altoparlanti incorporati *	✗	Peso (senza supporto)	2,5 kg
Microfono incorporato	✗		
Fotocamera integrata *	✗		

Design		Dati su imballaggio	
Posizionamento di mercato *	Gaming	Tipo di supporto	Supporto semplice
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza imballo	722 mm
Colore piedi	Nero	Profondità imballo	114 mm
Connettività		Altezza imballo	414 mm
Hub USB integrato *	✗	Peso dell'imballo	4,6 kg
HDMI *	✓	Contenuto dell'imballo	
Quantità porte HDMI	1	Stand incluso	✓
Versione HDMI	2.0	Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI, Potenza
Quantità DisplayPorts	1	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,5 m
versione DisplayPort	1.2	Altre caratteristiche	
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Tecnologie specifiche del marchio	Black Equalizer, Crosshair
HDCP	✓	Formato del segnale digitale	Non supportato
versione HDCP	2.2	Modalità Salva vista Samsung	✓
Collegamento in rete		Durata della garanzia	2 anno/i
Wi-Fi	✗	Eco Saving Plus	✓
Collegamento ethernet LAN	✗	Dimensione dell'immagine	✓
		Timer di spegnimento Plus	✓
		Punto AIM virtuale	✓
		Auto source switch+	✓

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-JAN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date