

Hisense 32S5Q 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wi-Fi Argento, Bianco

Marchio : Hisense

Codice prodotto: 20017249

Nome del prodotto : 32S5Q



Hisense 32S5Q. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: QLED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tempo di risposta: 10 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Argento, Bianco

Display		Prestazione	
Dimensioni diagonale schermo *	81,3 cm (32")	Formati immagini supportati	BMP, GIF, JPEG, PNG
Tipologia HD *	Full HD	Sensore luce ambientale	✓
Tecnologia display *	QLED	Riduzione rumore *	✓
Forma dello schermo *	Piatto	High Dynamic Range (HDR) supportato *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Scalabilità verso il 4K	✓
Tempo di risposta	10 ms		
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm		
Sintonizzatore TV		Connettività	
Formato del segnale digitale *	DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2	Versione HDMI	1.4
		Audio Return Channel (ARC)	✓
		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
		Quantità porte USB 2.0 *	1
		Common interface Plus (CI+) *	✓
		Versione Common interface Plus (CI+)	2.0
		Quantità porte HDMI *	2
TV Smart		Gestione energetica	
Smart TV *	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Internet TV *	✓	Consumo energetico (max)	50 W
Sistema operativo incluso *	VIDAA	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Timeshift	✓	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Supporto Apple AirPlay 2	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Audio		Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	40 kWh
Numero di altoparlanti *	2	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Potenza in uscita (RMS) *	16 W	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Formato audio integrato	DTS Virtual:X, Dolby Atmos		
Equalizzatore	✓		
Collegamento in rete		Certificati di sicurezza	
Wi-Fi *	✓	Specificazione DLNA	DMP, DMR
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)		
Bluetooth *	✗	Dimensioni e peso	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Larghezza (con supporto)	739 mm
		Profondità (con supporto)	172 mm
		Altezza (con supporto)	464 mm
		Peso (con supporto)	5,2 kg
Design		Dati su imballaggio	
Colore del prodotto *	Argento, Bianco	Larghezza imballo	827 mm
Materiale della scocca	Metallo, Plastica	Profondità imballo	222 mm
Tipo di supporto	Cavalletto centrale	Altezza imballo	550 mm
Prestazione		Peso dell'imballo	7,5 kg
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)		

Prestazione	
Formati video supportati	AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, TS, WEBM, WMV
Formati audio supportati	AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA



6942351425863

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.