



LG 49UH5Q-E visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 124,5 cm (49") LCD Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero WebOS



Marchio : LG

Codice prodotto: 49UH5Q-E

Nome del prodotto : 49UH5Q-E

LG 49UH5Q-E. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 124,5 cm (49"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Nero

Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Ampiezza del filetto (superiore)	1,14 cm
Retroilluminazione a LED	✓	Prestazione	
Tipo di retroilluminazione LED	Edge-LED	Utilizzo *	Universale
Dimensioni diagonale schermo *	124,5 cm (49")	On Screen Display (OSD)	✓
Tecnologia display *	LCD	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel		
Luminosità schermo *	500 cd/m²		
Tipologia HD *	4K Ultra HD		
Touch screen *	✗	versione HDCP	1.4/2.2
Rapporto di contrasto	1100:1	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1	Consumi *	83 W
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Durata di vita stimata	50000 h	Consumo energetico (max)	134 W
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Connettività		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Quantità porte HDMI *	3	Dissipazione del calore	283 BTU/h
Porta DVI *	✗	Sistema informatico	
Quantità DisplayPorts *	1	RAM installata	16 GB
Porta USB *	✓	Sistema operativo incluso	WebOS
Numero di USB	2	Versione sistema operativo	8,0
Versione USB	2.0	Dimensioni e peso	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Ampiezza del display	1104,3 mm
RS-232C	✓	profondità display	29,7 mm
Audio		altezza display	635,5 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	peso display	11,4 kg
Numero di altoparlanti incorporati	2	Larghezza (con supporto)	1215 mm
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Profondità (con supporto)	142 mm
Design		Altezza (con supporto)	742 mm
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Peso (con supporto)	14,2 kg
Posizionamento supportato *	Interno	Dati su imballaggio	
Colore del prodotto *	Nero	Peso dell'imballo	14,2 kg
Montaggio standard VESA *	✓		

Design		Condizioni ambientali	
Panel mounting interface 24/5000		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Interfaccia per montaggio a pannello	300 x 300 mm	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,14 cm	Collegamento in rete	
Ampiezza del filetto (laterale)	1,14 cm	Collegamento ethernet LAN *	✓
		Wi-Fi *	✓
		Caratteristiche	
		Dissipazione del calore (max.)	457 BTU/h
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, ErP
		Certificati di conformità	CE, Federal Communications Commission (FCC), KC
		Altre caratteristiche	
		Tipo di RAM	eMMC



8806096540695

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.