



ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, PoE, grün, 1 m

Artikelnummer	21.15.4331
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	21.15.4331
EAN (Einzelstück)	7630049638129



Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken. Verknotungsfrei, flexibel und relativ dünn, aber dennoch PoE-tauglich.

- Sehr flexibles Patchkabel, dünne Litzenstränge und zugleich hinreichend dimensioniert, um PoE-tauglich zu sein
- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken, speziell für den Anschluss von Komponenten (z.B. IP-Kameras)
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäß EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litzenstrang. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht

Verknotungsfrei

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
------------	--------

Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	S/FTP Patchkabel (PiMF)
Farbe	grün
Länge	1 m
Schirmungstyp	S/FTP (PiMF)
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 28
Power over Ethernet (PoE)	ja
Innenleiter-Material	Kupfer
Aderntyp	Litze
Slim-Kabel	ja
Biegeradius	Min. 27 mm
Rasthebelschutz	ja
Knickschutztülle	angespritzt
Farbe (Tülle)	grün
Aussen-Ø Kabel	4.5 +/-0.2mm
Kabel LSOH	ja
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C

Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	75 °C
Gewicht	27 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	190 mm
Verpackungstiefe	200 mm
Paketgewicht	0.031 kg