



AOC G4 Q27G4ZD Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Nero, Rosso

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: G4

Codice prodotto: Q27G4ZD

Nome del prodotto :
Q27G4ZD

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 240 Hz, Response time MPRT 0.3 ms, Panel type QD - OLED, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 Q27G4ZD Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Nero, Rosso:

Domina ogni partita con il monitor da gaming Q27G4ZD QHD 280Hz QD-OLED.

Il Q27G4ZD unisce una straordinaria risoluzione QHD a una frequenza di aggiornamento di 280 Hz e a un tempo di risposta GtG di 1 ms su pannello QD-OLED, garantendo un gameplay ultra-fluido e reattivo. Grazie a HDR400, basso input lag e a un design della base ispirato agli eSport, ogni frame risulta nitido e scorrevole. Con supporto ergonomico, altoparlanti integrati e software G-Menu per la personalizzazione, questo monitor è progettato per migliorare prestazioni e comfort in ogni sessione di gioco.



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	versione DisplayPort	1.4
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tipologia HD *	Quad HD	Connessione cuffia	3,5 mm
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Ergonomia	
Tecnologia display *	QD-OLED	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di pannello *	OLED	Panel mounting interface 24/5000	
Retroilluminazione a LED	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Touch screen *	✗	Blocco cavo *	✓
Tempo di risposta *	1 ms	Regolazione altezza *	✓
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Altezza regolabile (max)	13 cm
Tempo di risposta (MPRT)	0,3 ms	Rotazione	✓
Schermo antiriflesso	✓	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Forma dello schermo *	Piatto	Girevole	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Angolo di rotazione	-30 - 30°
Tempo massimo di refresh *	240 Hz	Inclinazione regolabile	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Inclinazione	-3 - 21°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	On Screen Display (OSD)	✓
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino
Dot Pitch	0,2292 x 0,2292 mm	Gestione energetica	
Densità di Pixel	108,8 ppi (punti per pollice)	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Dimensione visibile, orizzontale	59 cm		
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,5 cm		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400		

Display		Gestione energetica	
Copertura sRGB (tipica)	123,6%	Classe di efficienza energetica (HDR) *	F
Copertura RGB Adobe	91,4%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	25 kWh
Gamma di colori DCI-P3	95,2%	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	48 kWh
Prestazione		Consumi *	30 W
Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync	48 - 260 Hz	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tecnologia flicker-free	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tecnologia Low Blue Light	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Modalità gioco	✓	Tipo alimentazione	Interno
Multimediale		Scala di efficienza energetica	Da A a G
Numero di altoparlanti	2	Dimensioni e peso	
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Larghezza (con supporto)	613,9 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Profondità (con supporto)	207,7 mm
Design		Altezza (con supporto)	516,1 mm
Posizionamento di mercato *	Gaming	Peso (con supporto)	5,32 kg
Colore del prodotto *	Nero, Rosso	Larghezza (senza supporto)	613,9 mm
Design senza telaio	✓	Profondità (senza supporto)	51,3 mm
Cornice anteriore	Nero	Altezza(senza supporto)	366,3 mm
Supporto staccabile	✓	Peso (senza supporto)	3,45 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	822 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità imballo	162 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Altezza imballo	481 mm
Numero di porte upstream	1	Peso dell'imballo	8,76 kg
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Contenuto dell'imballo	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Cavi inclusi	AC, HDMI, DisplayPort
HDMI *	✓	Sostenibilità	
Quantità porte HDMI	2	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Versione HDMI	2.0	Altre caratteristiche	
Quantità DisplayPorts	1	Tecnologie specifiche del marchio	Crosshair
		Ritardo di ingresso basso	✓
		Contatore FPS	✓
		Punto di selezione	✓
		Controllo delle ombre	✓
		Riduzione dell'effetto mosso	✓
		Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice
		Durata della garanzia	3 anno/i
			BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), RCM, RoHS, TÜV mark
		Certificati di conformità	
		Certificazione	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant



4038986183161



6973985232534

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.