

Produktdatenblatt						DE	
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION							
Name oder Handelsmarke des Lieferanten:		Amica					
Anschrift des Lieferanten:		Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Deutschland					
Modellkennung:		KS15915W				1171171	
Art des Kühlgeräts:							
Geräuscharmes Gerät:		nein	Bauart:		freistehend		
Weinlagerschrank:		nein	Anderes Kühlgerät:			ja	
Allgemeine Produktparameter:							
Parameter		Wert		Parameter		Wert	
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	850		Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l)		136	
	Breite	600					
	Tiefe	648					
EEI		79,9		Energieeffizienzklasse		D	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		41		Luftschallemissionsklasse		C	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		117,90		Klimaklasse:	subtropische Zone		
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		16		Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		38	
Winterschaltung		nein					
Fachparameter:							
Fachtyp		Fachparameter und -werte					
		Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder l)	Empfohlene Temperatur-einstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;		Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostsungsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)	
Speisekammerfach	nein	—	—		—	—	
Weinlagerfach	nein	—	—		—	—	
Kellerfach	nein	—	—		—	—	
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	117	4		—	—	
Kaltlagerfach	nein	—	—		—	—	
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	—	—		—	—	
Ein-Stern-Fach	nein	—	—		—	—	
Zwei-Sterne-Fach	nein	—	—		—	—	
Drei-Sterne-Fach	nein	—	—		—	—	
Vier-Sterne-Fach	ja	19	-18		2	A	
Zwei-Sterne-Abteil	nein	—	—		—	—	
Fach mit variabler Temperatur	nein	—	—		—	—	
Für Vier-Sterne-Fächer							
Schnelleinfrierfunktion				ja			
Lichtquellenparameter:							
Art der Lichtquelle				LED			
Energieeffizienzklasse				F			
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (Monate):						12	
Weitere Angaben:							
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: https://amica-group.de/							