

Produkt

datenblatt

DE

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:						Amica					
Anschrift des Lieferanten ⁽²⁾ :						Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Deutschland					
Modellkennung:						FK2965.3GAA/KGCR387100B1171279					
Art des Kühlgeräts:											
Geräuscharmes Gerät:				nein		Bauart:		freistehend			
Weinlagerschrank:				nein		Anderes Kühlgerät:				ja	
Allgemeine Produktparameter:											
Parameter				Wert		Parameter				Wert	
Gesamtabmessungen (in Millimeter)		Höhe		1810		Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l)				244	
		Breite		550							
		Tiefe		615							
EEI				100		Energieeffizienzklasse				E ⁽³⁾	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)				40		Luftschallemissionsklasse				C ⁽³⁾	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)				202		Klimaklasse:		subtropische Zone			
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist				16 ⁽³⁾		Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist				38 ⁽³⁾	
Winterschaltung				nein							
Fachparameter:											
Fachtyp				Fachparameter und -werte							
				Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder l)		Empfohlene Temperatur-einstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;		Gefriervermögen (in kg/24h)		Entfrostsungsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)	
Speisekammerfach		nein		—		—		—		—	
Weinlagerfach		nein		—		—		—		—	
Kellerfach		nein		—		—		—		—	
Lagerfach für frische Lebensmittel		ja		181,0		4		—		A	
Kaltlagerfach		nein		—		—		—		—	
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach		nein		—		—		—		—	
Ein-Stern-Fach		nein		—		—		—		—	
Zwei-Sterne-Fach		nein		—		—		—		—	
Drei-Sterne-Fach		nein		—		—		—		—	
Vier-Sterne-Fach		ja		63,0		-18		4,0		M	
Zwei-Sterne-Abteil		nein		—		—		—		—	
Fach mit variabler Temperatur		nein		—		—		—		—	
Für Vier-Sterne-Fächer											
Schnelleinfrierfunktion						nein					
Für Weinlagerschränke:											
Anzahl der Standardweinflaschen											
Lichtquellenparameter ^{(4) (2)} :											
Art der Lichtquelle						LED					
Energieeffizienzklasse						—					
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (Monate) ⁽²⁾ :								12			
Weitere Angaben:											
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission ^{(4) (2)} zu finden sind: https://amica-group.de/											

(3) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission ⁽¹⁾

(1) Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

(2) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(3) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

(4) Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Okodesign-Anforderungen an Kühlgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).