

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten	AEG
Anschrift des Lieferanten:	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Modellkennung	LTR7E71378 913143766

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Nennkapazität ^(b) (kg)	7,0	Abmessungen in cm	Höhe 90
			Breite 40
			Tiefe 60
Energieeffizienzindex ^(b) EEL _W	51,9	Energieeffizienzklasse ^(b)	A
Wascheffizienzindex ^(b)	1,031	Spülwirkung (g/kg) ^(b)	4,9
Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	0,447	Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	45
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ^(b) (°C)	Nennkapazität	46	Gewichteter Restfeuchtegehalt ^(b) (%)
	halbe Nennkapazität	25	
	Viertel der Nennkapazität	23	
Schleuderdrehzahl ^(b) (U/min)	Nennkapazität	1251	Schleudereffizienzklasse ^(b)
	halbe Nennkapazität	1251	
	Viertel der Nennkapazität	1251	
Programmdauer ^(b) (h:min)	Nennkapazität	3:25	Art
	halbe Nennkapazität	2:40	
	Viertel der Nennkapazität	2:40	
Luftschallemissionen in der Schleuderphase ^(b) (dB(A) re 1 pW)	79	Luftschallemissionsklasse ^(b) (Schleuderphase)	C
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt **NEIN**
Weitere Angaben:

-

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/913143766>
^(b) Angaben für das Programm „eco 40-60“.