

Gie-Tec GmbH ▪ An der Schlierbach 18 ▪ D-36132 Eiterfeld

Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau

Gie-Tec GmbH
An der Schlierbach 18
D-36132 Eiterfeld

Telefon: +49 6672-919 910
Telefax: +49 6672-919 565
E-Mail: info@gie-tec.de
Internet: <http://www.gie-tec.de>

Eiterfeld:

19.03.2024

Erklärung zur

- Verordnung 1907/2006/EG REACH

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir, dass die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) eingehalten wird.

Laut unserer Lieferanten sind in unseren Produkten Stoffe aus der Kandidatenliste > 0,1 Massenprozent enthalten. Hierbei handelt es sich um:

- Blei-Metall CAS# 7439-92-1, EG-Nr. 231-100-4 in Legierungen von Befestigungsmaterialien.
- Quecksilber CAS# 7439-97-6, EG-Nr. 231-106-7 in Leuchtstoffröhren.

In welchen Artikeln diese Materialien enthalten sind, entnehmen Sie dem Anhang.

Wir, als nachgeschalteter Anwender, sind nach den Vorlagen der REACH-Verordnung, nicht Registrierungspflichtig.

Laut unseren Lieferanten sind folgende Stoffe registriert:

- Natriumpersulfat CAS# 7775-27-1 EG-Nr. 231-892-1
- Natriumhydroxid CAS# 1310-73-2 EG-Nr. 200-001-8

Mit freundlichen Grüßen

Jutta Scheich

Einkauf
jutta.scheich@gie-tec.de

Artikelnummer	Bezeichnung	Blei enthalten	Quecksilber enthalten
130040	Kühlrippengehäuse EKG1, natur eloxiert	-	-
130044	Kühlrippengehäuse EKG2, natur eloxiert, 168x110x79mm	-	-
130048	Kühlrippengehäuse EKG3, natur eloxiert, 168x110x104mm	-	-
131020	Euro-Gehäuse EG 1, natur eloxiert, 168x103x42mm	-	-
131030	Euro-Gehäuse EG 2, natur eloxiert, 168x103x56mm	-	-
132010	Euro-Flachgehäuse EFG 1	-	-
133040	Tischgehäuse PTG 08, (40TE/3HE, br)	-	-
133046	Tischgehäuse PTG 19, (85TE/3HE, br)	-	-
138022c	Führungsschiene für Eurokarten, Kunststoff 1 Stück, einzel	-	-
138085c	Teilfrontplatte bzw. Rückwand 3HE/40TE, 128,5x202,9x2mm, Bo	-	-
138087c	Teilfrontplatte bzw. Rückwand 3HE/85TE	-	-
140001c	Vakuum-UV-Belichtungsgerät 1 (Conrad)	ja	ja
140002c	Vakuum-UV-Belichtungsgerät 2 DIN A 4, zweiseitig,	ja	ja
140007	UV-Belichtungsgerät 1	ja	ja
140017	UV-Belichtung	ja	ja
140020	Vakuum-UV-Belichtungsgerät 4	ja	ja
140055	Kontaktrahmen	ja	-
141030 2000	Entwicklungs- und Ätzgerät 1	-	-
141040 2000	Entwicklungs- und Ätzgerät 2	-	-
141060 0000	Ätzstation 1 (neue Version)	-	-
141060 1001	Küvette klein 334x50x380 Ersatzteil für Ätzstation	-	-
141070 0000	Sprüh-Ätzanlage 1 (neue Version)	ja	-
141070 1002	Küvette Sprühätzanlage (groß) neue Version	-	-
142020 2000	Tauch-Lötanlage 1	ja	-
142021 2000	Tauch-Lötanlage 2	ja	-
142030 2000	Flux- und Trocknungsanlage	ja	-
142100 1000	Lötset 1	ja	-
145117	Hebelschere HS3 rechts	ja	-
149115 2000	Ersatz-Küvette Ätzgerät 1, Version 2, Acryl-Glas	-	-
149117 2000	Küvette Ätzgerät 2 (141040 2000), Acryl-Glas, (Verkaufsartikel)	-	-
149165 1000	Platinenhalter 1 (N)	-	-
149167 1000	Platinenhalter 2 (N)	-	-
149170 0001	Platinenhalter 4 (N) für Ätzstation 1 NEU	-	-
149175 2000	Luftverteilerahmen 1	-	-
149177 1000	Doppelluftverteilerahmen für Ätzgerät 2 (141040 2000), (N) (Brei	-	-
149180	Doppelluftverteilerahmen 4 (N)	-	-
313001 0360	RL360-BV, mobiler Raumlüfter im Alu-Profilgehäuse	-	-
410007	UV-Leuchtstofflampe 8W (ACTINIC)	-	ja
410017	Leuchtstofflampe 15W (ACTINIC)	.	ja
411156	Spezial-Membranpumpe für Ätzgerät 1 + 2	-	-
411164	Reparatur Satz für Art.Nr.140001 + 140002, Andruckscheibe mit F	-	-
411186	Glas-Heizstab für Ätzgerät 2, 150W/230V, Temp.-Bereich 36°C	-	-
411195	Auffangwanne Ätzgerät 1	-	-
411198	Auffangwanne 3	-	-
411199	Ablasshahn, inkl. Dichtring und Gegenmutter	-	-
708031 1015c	Hartpapier, Montage-Platte 100x150x1,0mm ohnr Cu	-	-
708031 1020c	Hartpapier 100x200x1,0	-	-
708032 1020c	Hartpapier, Montageplatte, Stanzqualität ohne Cu 100x200x2mm	-	-
708032 2030c	Hartpapier, Montageplatte, Stanzqualität ohne Cu 200x300x2	-	-
708032 2040c	Hartpapier, Montage-Platte 200x400x2	-	-
708032 3040c	Hartpapier, Montageplatte 300x400	-	-