

## Datenblatt *Datasheet*

## thermofol - Wärmefolie *thermofol – heater*

<b>Nennspannung:</b> <i>Nominal Voltage:</i>	230 V
<b>Nennleistung:</b> <i>Effective Output:</i>	15 W
<b>Abmessungen:</b> <i>Dimensions:</i>	300 mm x 350 mm 11.81" x 13.78"
<b>Oberflächentemperatur*:</b> <i>Surface temperature**:</i>	ca. 30 °C approx. 86 °F
<b>Regelthermostat:</b> <i>Thermostat:</i>	ohne without
<b>Sicherheitsthermostat:</b> <i>Safety Thermostat:</i>	ohne without
<b>Dicke:</b> <i>Thickness:</i>	ca. 1,5 mm approx. 0.059"
<b>Elektro-Anschluss:</b> <i>Electrical Connection:</i>	ca. 1,5 m Kabel mit Euro-Stecker approx.. 1.5 m (59.06") cable with euro plug
<b>Temperaturbereich:</b> <i>Temperature Range:</i>	Dauerbelastung -40 °C (-40 °F) bis max. +95 °C (+203 °F) Long term loading -40 °C (-40 °F) up to max. +95 °C (+203 °F)
<b>RoHS konform:</b> <i>RoHS compliant:</i>	Ja yes
<b>Schutzrad:</b> <i>Degree of Protection:</i>	IP X7 IP X7
<b>Bemerkung:</b> <i>Comment:</i>	Nicht in die Wärmefolie schneiden, stechen oder bohren <b>Do not cut, pierce or drill into heater</b>