

SAIE-M12B-5-1.5U-FP-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAIE-M12B-5-1.5U-FP-M16
Best.-Nr.	1052050000
Ausführung	Einbaustecker, M12, Buchse, gerade, M 16, Polzahl: 5, 1.5 m
GTIN (EAN)	4032248791071
VPE	1 Stück

SAIE-M12B-5-1.5U-FP-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	66 g
--------------	------

Allgemeine Daten

Aderquerschnitt	0,34 mm ²	Anschlussart	Buchse
Gehäusebasismaterial	CuZn, vernickelt	Kabellänge	1,5 m
Kontaktbuchsendurchmesser	M12	Kontakttoberfläche	vergoldet
Leiteraußendurchmesser	-	Litzen-/Kabellänge	1,5 m
Nennspannung	60 V	Nennspannung	250 V (4-polig)/ 60 V (5-polig)/ 30 V (8-und 12-polig)
Nennstrom	4 A (4-und 5-polig)/ 2 A (8-polig)/ 1,5 A (12-polig)	Polzahl	5
Schutzart	IP 67	Verschraubung	M 16
Werkstoff	PVC		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC002061	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------