



表面精度	
外來圖號	



△				一般公差						型號	3114013B	名稱	內外牙接頭	漢弓股份有限公司						
△				尺寸範圍	0.5~5	6~30	31~120	121~315	316~1000	繪圖	2022/12/01	材質	無鉛銅							
△				長度	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	比例	2:1	校對	表面處理		鍍鎳					
△				角度	-	±1°	±30'	±15'	±10'	投影	第一角	核准	數量		1PCS/台	單位	mm	圖號	3114013B	頁次
NO	變更日期		變更內容	變更者																