

**Klemmenmarkierer  
ELS 6/30 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Die MultiCard Markierer vom Typ ELS eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet , Plotter oder SMark Drucker. Besonders die farbliche Bedruckung mit dem PrintJet AVANCED ermöglicht die auffällige Kennzeichnung von Kabeln und Klemmleisten in vielfältiger Weise.  
ELS 6/30 für den Einsatz im Kabelmarkierer WKM 8/30 oder im Gruppenschildträger EM8/30  
ELS 7/40 für den Einsatz im Gruppenschildträger SchT5S  
ELS 16/40 für den Einsatz im Kabelmarkierer WKM 18/43 oder im Gruppenschildträger SchT5

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Typ        | ELS 6/30 MC NE WS  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1045570000</a>                                       |
| Ausführung | Klemmenmarkierer, MultiCard, 30 x 6 mm, Polyamid 66, Farbe: weiß |
| GTIN (EAN) | 4032248779475  |
| VPE        | 80 Stück   |

## Datenblatt

### Klemmenmarkierer ELS 6/30 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|       |        |              |         |
|-------|--------|--------------|---------|
| Länge | 30 mm  | Breite       | 6 mm    |
| Höhe  | 0,8 mm | Nettogewicht | 1,138 g |

### Allgemeine Angaben

|                                |             |                                    |        |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|
| Anzahl je Bogen                | 16          | Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-2    |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C      | Einsatztemperaturbereich, min.     | -40 °C |
| Farbe                          | weiß        | Materialfarbe nach Widerstandskode | 9      |
| Werkstoff                      | Polyamid 66 |                                    |        |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | UNSPSC     | 39-12-14-00 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-03 | eClass 6.2 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-29 |            |             |

### Zulassungen

|             |         |
|-------------|---------|
| Zulassungen |         |
| ROHS        | Konform |

### Downloads

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| M-Print® PRO Konfigurationsdatei | <a href="#">mc_els_6_30_mcf.zip</a> |
|----------------------------------|-------------------------------------|