

**Klemmenmarkierer
ELS 16/40 MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die MultiCard Markierer vom Typ ELS eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet , Plotter oder SMark Drucker. Besonders die farbliche Bedruckung mit dem PrintJet AVANCED ermöglicht die auffällige Kennzeichnung von Kabeln und Klemmleisten in vielfältiger Weise.
ELS 6/30 für den Einsatz im Kabelmarkierer WKM 8/30 oder im Gruppenschildträger EM8/30
ELS 7/40 für den Einsatz im Gruppenschildträger SchT5S
ELS 16/40 für den Einsatz im Kabelmarkierer WKM 18/43 oder im Gruppenschildträger SchT5

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ELS 16/40 MC NE WS
Best.-Nr.	1045620000
Ausführung	Klemmenmarkierer, MultiCard, 40 x 16 mm, Polyamid 66, Farbe: weiß
GTIN (EAN)	4032248779611
VPE	40 Stück

**Klemmenmarkierer
ELS 16/40 MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	40 mm	Breite	16 mm
Höhe	1 mm	Nettogewicht	2,7 g

Allgemeine Angaben

Anzahl je Bogen	8	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Werkstoff	Polyamid 66		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001530	UNSPSC	39-12-14-00
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 7.1	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform

Downloads

M-Print® PRO Konfigurationsdatei	mc_els_16_40_mcf.zip
----------------------------------	--------------------------------------