

**Klemmenmarkierer  
ELS 7/40 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Die MultiCard Markierer vom Typ ELS eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet , Plotter oder SMark Drucker. Besonders die farbliche Bedruckung mit dem PrintJet AVANCED ermöglicht die auffällige Kennzeichnung von Kabeln und Klemmleisten in vielfältiger Weise.  
ELS 6/30 für den Einsatz im Kabelmarkierer WKM 8/30 oder im Gruppenschildträger EM8/30  
ELS 7/40 für den Einsatz im Gruppenschildträger SchT5S  
ELS 16/40 für den Einsatz im Kabelmarkierer WKM 18/43 oder im Gruppenschildträger SchT5

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	ELS 7/40 MC NE GE
Best.-Nr.	<a href="#">1045650000</a>
Ausführung	Klemmenmarkierer, MultiCard, 40 x 7 mm, Polyamid 66, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4032248779635
VPE	40 Stück

## Datenblatt

### Klemmenmarkierer ELS 7/40 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	40 mm	Breite	7 mm
Höhe	1 mm	Nettogewicht	2,25 g

### Allgemeine Angaben

Anzahl je Bogen	8	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	gelb	Materialfarbe nach Widerstandskode	4
Werkstoff	Polyamid 66		

### Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein
----------	------

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001530	UNSPSC	39-12-14-00
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 7.1	27-14-91-29		

### Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform

### Downloads

M-Print® PRO Konfigurationsdatei	<a href="#">mc_els_7_40_mcf.zip</a>
----------------------------------	-------------------------------------