

**W-Reihe, Zubehör
WQV 2.5/7**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	WQV 2.5/7
Best.-Nr.	1054160000
Ausführung	W-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 7
GTIN (EAN)	4008190011246
VPE	10 Stück

**W-Reihe, Zubehör
WQV 2.5/7**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	34,6 mm	Breite	7 mm
Höhe	18 mm	Nettogewicht	5,4 g

Temperaturen

Betriebstemperatur		Lagertemperatur	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C

Bemessungsdaten

Nennstrom	32 A
-----------	------

weitere technische Daten

Ausführung	für Klemmen	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Systemkennwerte

Produktfamilie	W-Reihe, Zubehör
----------------	------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 66	Farbe	gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000489	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-11-40	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-14-11-40		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------