


圖名 MODEL	CQ-215	改定 內容 REVISION	1. 更改本體印字樣式，原RU變更為cRUus，原FUSE字樣變更為CQ-215等 (CQ-215已請供應商代為申請通過cRUus安規認證故變更)	圖號 DRAWING NO.	日期(年月日) DATE (YYYYMMDD)	版次 REVISION NO.
				QD-HLDR-042	20130926	4.0

CQ-215 PANEL MOUNT FUSE HOLDER

FOR 10.3 × 38.1mm(5AG)FUSES



SPECIFICATIONS:

- A > Rated Current: 30A 600V
- B > Insulation Resistance At 500V DC : 100MΩ Min.
- C > Contact Resistance : 5mΩ At 1A DC
- D > Dielectric Strength For 60 Seconds : AC 3000V Min.
- E > Type : Bayonet Knob
- △ F > Approvals :

*Insulating Body : Flame Retarding UL 94 V1 Thermoplastic Material
 *Contact : Nickel or Tin Plated Copper Alloy
 △*此工程圖為未裝保險絲之尺寸

核准	生產事業處	業務行銷處	總管理處	品保部	製造部	生物管課	<input checked="" type="checkbox"/> 產品改良部 <input type="checkbox"/> 新產品開發部
何啟發	蔡其翔	Peter Chen	翁正輝	蔡其翔	李嘉洲	吳煥庭	蔡進義 蔡志浩
20131001	20131001	20131001	20131001	20130927	20130927	20130927	20130926
尺寸依據圖示數字 Don't Scale Drawing	單位 UNT	mm	一般公差 TOLERANCE CLASS	±0.3	*工程承認圖面*	製圖 陳容蓁	校對 趙孝森