

Gerätestecker 70°, 10 A, mit Schutzkontakt, Rastmontage

*Mains appliance plug 70°, 10 A, with earthing contact, self-locking mount*



### Beschreibung / Description

Wahlweise mit Schraubanschluss oder Steckanschluss 4,8 mm / 6,3 mm

*With screw terminals or wrap connection 4,8 mm / 6,3 mm, optionally*

Rastmaß 1,0 / 1,5 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 mm

*Self-locking mount size 1,0 / 1,5 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 mm*

### Technische Daten / Specification

Nennspannung / Rated voltage

250 VAC

Nennstrom / Rated current

10 A

Bauart / According to

DIN EN 60320-1, Normblatt C14

Anschlüsse / Type of terminals

Siehe Beschreibung / See description

Kontakte / Material of terminals

CuZn 37 / Fe

Kontaktträger / Carrying parts

Polypropylen V2 / Polypropylene V2

Gehäuse / Cover

Polypropylen V2 / Polypropylene V2

### Abmessungen / Dimension

